

PHILIPS

Supertanka stropna
svetilka 15 W

Zunanja svetila

2700 K

Bela

SceneSwitch; vodoodporno



8719514417953



En nosilec. Vaše stikalo. Tri nastavitve svetlobe.

Ustvarite ustrezno vzdušje tako, da spremenite svetlost. Philipsova stropna svetilka LED SceneSwitch omogoča tri nastavitve svetlosti, ki jih lahko uporabite v katerem koli trenutku. Ne potrebujete zatemnilnega stikala ali dodatnih priključkov – dovolj je že obstoječe stikalo.

Svetlobni učinek

- Zagotavlja močno belo svetlobo

Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Vnesite eleganco na svoj vrt

- Odločite se za zunanjo stropno svetilko

Zasnovano za vrt

- IP54 – odporno na vremenske pogoje (zunanja razsvetljava)

Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Visokokakovostni materiali

Značilnosti

Vrhunska kakovost svetlobe Varčevanje z energijo



Varčna sijalka Philips v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Odločite se za stropno svetilko

S to stropno svetilko lahko najboljše izkoristite prostor okoli svojega doma, saj je odličen za osvetlitev vhoda ali terase.

IP54 – odporno na vremenske pogoje (zunanja razsvetljava)

Zunanja svetilka Philips je zasnovana posebej za vlažna zunanja okolja. Prestala je številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta zunanja svetilka ima raven IP54: ker je zaščitena pred pršenjem vode, je pogosta in idealna svetilka za zunanjo uporabo.

Visokokakovostni materiali

Svetilka je oblikovana iz več plasti vzorcev, izdelanih iz kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgotrajno življenjsko dobo, ki bo krasil vaš dom še veliko let.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Možnost zatemnitve: Da

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 20.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Namestitev click!FIX: Da
- združljivo z vsemi zatemnilniki: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Usmerjeni snopi svetlobe: Da
- Možnost zatemnitve: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- FFP – Paket brez motenj (Frustration Free Pack): Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja ter dnevni in nočni senzor: Ne
- Senzor gibanja: Ne
- Prenosni: Ne
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Prosto vrtljivo v vseh smereh: Ne
- Sončna energija: Ne
- Nastavljiva glava (navzgor/navzdol): No
- Polnjenje prek povezave USB: Ne
- Topla bela svetloba: Da
- Osrednji predmet: Da
- Vrsta priključka: No plug

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: SceneSwitch, Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,47 kg
- Skupna višina: 23 mm
- Celotna dolžina: 250 mm
- Skupna širina: 250 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1300
- Barva svetlobe: 2700
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: E
- Koda IP: IP54 | zaščiteno pred nalaganjem prahu in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514417953
- Neto teža: 0,47 kg
- Bruto teža: 0,54 kg
- Višina: 25 cm
- Dolžina: 2,8 cm
- Širina: 24,5 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.283

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com