

PHILIPS

Namizna svetilka

Namizne svetilke

DSK604 40K

Bela

Stopenjsko zatemnjevanje

8719514420359



Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči.

Po zaslugi robustne zasnove in optimalne zmogljivosti je namizna svetilka Philips LED Performance popolno svetilo, ki s svojo prijetno in očem prijazno svetlobo izboljša kakovost in svetlost vsakega prostora v domu.

Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Upravljanje

- Zatemnitev po korakih

Značilnosti

Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv

in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost

in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Zatemnitev po korakih

V paleti različnih zatemnitev izberite tisto, ki bo ustrezala trenutnemu vzdušju.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Možnost zatemnitve: Da

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 4000 K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 64 lm/W

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Namizne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 180 mA

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,6 kg
- Skupna višina: 418 mm
- Celotna dolžina: 180 mm
- Skupna širina: 337 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 1 leto

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 900
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: 100-240
- Moč priložene sijalke: 14
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514420359
- Neto teža: 1,6 kg
- Bruto teža: 1,97 kg
- Višina: 45,5 cm
- Dolžina: 21,5 cm
- Širina: 21,5 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.233

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com