

PHILIPS


Stropna svetilka
Ozziet 18 W

Stropne svetilke

2700 K

Bela

Možnost zatemnitve



8719514431904



En nosilec. Dve svetlobni območji. Tri nastavitve.

Ta elegantna, tanka, bela stropna svetilka je zasnovana tako, da se lepo poda vsakemu stropu. Jasne zaobljene linije glavne svetilke so poudarjene s preišljeno linearno robno svetilko. Obe luči skupaj ustvarjata 3 edinstvene nastavitve hladne bele svetlobe z 2700 K za čudovit enakomeren svetlobni učinek. Svetilka je na voljo v 3 velikostih in se tako popolnoma prilega vsakemu prostoru vašega doma. Izpopolnjena je s priročno spominsko funkcijo, ki prikliče vašo zadnjo nastavitvev. Stropna luč Ozziet izgleda odlično tako prižgana kot ugasnjena.

Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Idealno za sproščanje in druženje

Dopolni vaš prostor

- Super tanka oblika

Preprosta uporaba

- Shranite svoj najljubši način za enostavno izbiro
- Enostavna namestitvev

Svetlobni učinek

- Dvoobmočna luč

Značilnosti

Idealno za sproščanje in druženje

Dnevna soba je središče vsakega doma – prostor, kjer se družite z družino in gostite prijatelje. Svetila za dnevno sobo in spalnico morajo biti prilagodljiva in enostavno nastavljiva za različne načine uporabe skozi dan. S skrbno postavitvijo različnih svetlobnih virov in igro s svetlobnimi plastmi lahko ustvarite občutek prostornosti ter toploto in prijetno vzdušje v prostoru.

Super tanka oblika

Tanka oblika je primerna za prostore z nizkim stropom, saj iz stropa ne izstopa.

Shranite svoj najljubši način za enostavno izbiro

Ne glede na to, ali imate raje toplo svetlobo za prijetne večere ali močno belo svetlobo za osredotočenost, si sistem zapomni vaše najljubše načine, da jih lahko preprosto izberete.

Enostavna namestitve

Nič več težav pri namestitvi. Svetilko varno pritrdite ali obesite na steno ali strop, jo priključite in že je pripravljena, da sveti.

Dvoobmočna luč

Spreminjanje ambienta v sobi še nikoli ni bilo tako enostavno. Philipsova dvoobmočna stropna svetilka LED SceneSwitch omogoča ustvarjanje vzdušja s tremi edinstvenimi nastavitvami. Kombinacija glavne in linearne robne svetlobe vam ponuja možnosti, ki so popolne za druženje, koncentracijo ter prijetne trenutke. Ne potrebujete zatemnilnega stikala ali namestitve – dovolj je že obstoječe stikalo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 150 mA
- Učinkovitost: 100 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,61 kg
- Višina: 4,5 cm
- Dolžina: 30 cm
- Širina: 30 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 20.000 h
- Premer: 300 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1800
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Stopenjsko zatemnjevanje – ne uporabljajte z zatemnilnim stikalom
- LED: Da

- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514431904
- Neto teža: 0,62 kg
- Bruto teža: 0,88 kg
- Višina: 32,5 cm
- Dolžina: 5,4 cm
- Širina: 32,5 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.262

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com