

# PHILIPS

Stropni/stenski  
reflektor Runner 3 x


Stropni/stenski reflektorji

Brez sijalke

Črna

ClickFix

8719514435339



## Uživanje v trenutku

Ta reflektor v industrijskem slogu je majhen, tanek in preprost ter se popolnoma prilega vsakršni sodobni notranji opremi. Črno aluminijasto ohišje brezhibno dopolnjuje svetlobni vir. Privlačen okrasen element z vrtljivim svetlobnim virom.

### Ujemanje z notranjim slogom

- Elegantna in sodobna zasnova

### Posebne značilnosti

- Nastavljiva glava reflektorja
- Elegantna črna

### Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Visokokakovostni materiali

# Značilnosti

## Sodoben videz Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

## Elegantna črna

Brezčasna in elegantna črna je intenzivna in globoka ebenovinasta barva.

## Visokokakovostni materiali

Svetilka je oblikovana iz več plasti vzorcev, izdelanih iz kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgotrajno življenjsko dobo, ki bo krasil vaš dom še veliko let.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

## Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina

## Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva višina: Ne
- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Proti rji, proti prahu: Ne
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Namestitev click!FIX: Da
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Usmerjeni snopi svetlobe: Ne
- Možnost zatemnitve: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- FFP – Paket brez motenj (Frustration Free Pack): Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Senzor gibanja ter dnevni in nočni senzor: Ne
- Senzor gibanja: Ne
- Idealno za ustvarjanje vzdušja: Da
- Idealno za vodoravno/navpično namestitev: Da
- Idealno za orientacijsko osvetlitev: Da
- Idealno za namestitev navzgor/navzdol: Da
- Idealno za stensko in stropno namestitev: Ne
- Vrtljiva glava (levo/desno): Ne
- Prenosni: Ne
- Vključen zaščitni ovoj: Ne
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Odporen material visoke kakovosti: Da
- Prosto vrtljivo v vseh smereh: Da
- Sončna energija: Ne
- Nastavljiva glava (navzgor/navzdol): Manual
- Vtič za ZK je priložen: Ne
- Polnjenje prek povezave USB: Ne
- Topla bela svetloba: Ne
- Vodotesno: Ne
- Osrednji predmet: Ne
- Osrednji predmet: Ne

## Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Hodnik
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropni/stenski reflektorji
- Dodatne funkcije: ClickFix

#### Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1 kg
- Višina: 10,9 cm
- Dolžina: 48 cm
- Širina: 9 cm

#### Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

#### Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: -
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: 20W
- Največja moč nadomestne sijalke: 20
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 3

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514435339
- Neto teža: 1 kg
- Bruto teža: 1,14 kg
- Višina: 49,1 cm
- Dolžina: 10,2 cm
- Širina: 10,9 cm



Datum izdaje: 2025-06-13  
Različica: 0.341

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)