

PHILIPS

Stropni/stenski
reflektor Star 2 x

Stropni/stenski reflektorji

2700 K

Črna

Možnost zatemnitve; ClickFix



8719514435391



Okrasite dom s svetlobo

Ta Philipsov reflektor LED myLiving Star s svojim kromiranim nosilcem in črno prašno barvo odraža brezčasno eleganco. S to Philipsovo reflektorsko sijalko LED z možnostjo zatemnitve lahko svetlobo brez težav zatemnite na pravo stopnjo – od svetle, funkcionalne svetlobe za vsakodnevna opravila do mehke svetlobe za sproščeno preživljanje čas.

Varčne svetlobne rešitve

- Združljivo z vgradnimi zatemnilniki
- Visokokakovostna svetloba LED

Napredna LED-osvetlitev

- Topla bela svetloba

Posebne značilnosti

- Nastavljiva glava reflektorja

Osvetlitev za udobje in duševni mir

- Življenjska doba sijalke do 30 let uporabe
- 5-letna garancija, da ste lahko brez skrbi

Značilnosti

Združljivo z vgradnimi zatemnilniki



Svetlost te sijalke Philips prilagodite z vgradnim zatemnilnikom (ni priložen). Tako lahko ustvarite vzdušje v sobi, izpostavite določeno lastnost stanovanja in še veliko več.

Topla bela svetloba



Svetilka uporablja najsodobnejšo tehnologijo osvetlitve Philips z novimi vrhunskimi visokosvetilnimi LED-sijalkami, ki projicirajo toplo belo svetlobo z barvno temperaturo 2700 K.

Življenjska doba do 30 let

LED-svetilk vam ni treba menjavati tako pogosto kot druge svetlobne vire. S tem prispevate k manjši količini odpadkov in dolgoročno prihranite denar.

5-letna garancija

Vsi naši reflektorji so ustvarjeni za dolgotrajno uporabo. Celoten izdelek ima tudi 5-letno garancijo, ki vam zagotavlja dolgotrajno uživanje v kakovostni svetlobi prav vsak dan.

Visokokakovostna svetloba LED



Tehnologija LED v svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Omogoča takojšen vklop svetlobe in optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 30.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva višina: Ne
- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Proti rji, proti prahu: Ne
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Namestitev click!FIX: Da
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Usmerjeni snopi svetlobe: Ne
- Možnost zatemnitve: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- FFP – Paket brez motenj (Frustration Free Pack): Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja ter dnevni in nočni senzor: Ne
- Senzor gibanja: Ne
- Idealno za ustvarjanje vzdušja: Da
- Idealno za vodoravno/navpično namestitev: Da
- Idealno za orientacijsko osvetlitev: Da
- Idealno za namestitev navzgor/navzdol: Da
- Idealno za stensko in stropno namestitev: Da
- Vrtljiva glava (levo/desno): Ne
- Prenosni: Ne
- Vključen zaščitni ovoj: Ne
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Odporen material visoke kakovosti: Da
- Prosto vrtljivo v vseh smereh: Da
- Sončna energija: Ne
- Nastavljiva glava (navzgor/navzdol): Da
- Vtič za ZK je priložen: Ne
- Polnjenje prek povezave USB: Ne
- Topla bela svetloba: Da
- Vodotesno: Ne
- Osrednji predmet: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 45 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Hodnik
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropni/stenski reflektorji
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, ClickFix

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 110 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,5 kg
- Dolžina kabla: 460 m
- Višina: 8,2 cm
- Najnižja višina: 82 cm
- Dolžina: 19,8 cm
- Širina: 6 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 30.000 h
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 1000
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Moč priložene sijalke: 9
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 2

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514435391
- Neto teža: 0,5 kg
- Bruto teža: 0,61 kg
- Višina: 21,7 cm
- Dolžina: 7,2 cm
- Širina: 9,2 cm



Datum izdaje: 2025-03-18
Različica: 0.261

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com