

# PHILIPS

Sijalka

Ultra učinkovita

7,3–100 W

E27



8719514435636



## Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Philipsove LED-sijalke oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo idealno nadomešča jasne sijalke z žarilno nitko.

### Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

### Izberite sonaravno rešitev

- Boljše za vašo denarnico in naš planet
- Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let

### Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali izklopljena

- Klasična steklena sijalka LED

# Značilnosti

## Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot

da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

### Prihranite do 90 % energije

Tehnologija LED porabi do 90 % manj energije v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam tako kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Hkrati tako pomagata tudi pri varovanju okolja.

## Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let

Z življenjsko dobo sijalk do 50.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjavati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni svetlobni rešitvi tudi več kot 50 let.

### Zasnova z motnim steklom

Videz, ki ga obožujete, ter delovanje, ki ga pričakujete. Klasična zasnova z motnim steklom, ki poustvarja nežno svetlobo običajnih sijalk, je popolna izbira za vsak prostor doma.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Vrsta stekla: Motna
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne

## Dimenzije sijalke

- Višina: 12,7 cm
- Širina: 7 cm

## Zasnova in izdelava

- Material: Steklo

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 50.000 h

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K
- Nazivni svetlobni tok: 1535 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 830 | CCT of 3000K

## Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

## Druge značilnosti

- Učinkovitost: 210 lm/W

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514435636
- EOC: 871951443563600
- Ime izdelka: LED CLA 100W A70 E27 3000K FR UE SRT4

## Poraba energije

- Koeficient moči: 0,4
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 7,3 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 100 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): A

## Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 12,7 cm

## Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1370038

**Dimenzije in teža embalaže**

- EAN/UPC – izdelek: 8719514435636
- Neto teža: 0,05 kg
- Bruto teža: 0,1 kg
- Višina: 17,8 cm
- Dolžina: 7,6 cm
- Širina: 7,6 cm
- Številka materiala (12NC): 929003480201



Datum izdaje: 2024-04-19  
Različica: 0.155

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)