

PHILIPS

Prenosna svetilka
Cicero

Prenosne svetilke

5000K

Črna

Možnost zatemnitve



8719514443730



Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči

Po zaslugi robustne zasnove in optimalne zmogljivosti je namizna svetilka Philips LED Performance popolno svetilo, ki s svojo prijetno in očem prijazno svetlobo izboljša kakovost in svetlost vsakega prostora v domu.

Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Značilnosti

Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem,

utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in

dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Okrogla

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Plastika

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 30.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Prenosne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 1200 mA
- Učinkovitost: 30 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,36 kg
- Višina: 19,8 cm
- Dolžina: 11,5 cm
- Širina: 11,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 115 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 180
- Barva svetlobe: 5000
- Omrežno napajanje: 5 V
- Nosilec, možnost zatemnitve: Stopenjsko zatemnjevanje – ne uporabljajte z zatemnilnim stikalom
- LED: Da
- Moč priložene sijalke: 6
- Koda IP: IP54
- Zaščitni razred: Razred III

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514443730
- Neto teža: 0,36 kg
- Bruto teža: 0,48 kg
- Višina: 21,6 cm
- Dolžina: 13,7 cm
- Širina: 13,7 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.342

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com