

# PHILIPS

Vgradna svetilka Diamond  
Cut 4,5 W 105 mm

Vgradne svetilke

4000 K

Bela

8719514453227



## Vrhunska svetloba in slog

Philipsova navzdol usmerjena svetilka LED je čudovitega videza, ne glede na to, ali je vklopljena ali izklopljena, in je popoln dodatek notranji opreми vašega doma, ki oddaja očem prijazno svetlobo.

### Preprosta uporaba

- Enostavna namestitev, ki ne zahteva ožičenja.

### Varnost

- Brez škodljivega sevanja UV

### Material in končna obdelava

- Visokokakovosten kovinski material

# Značilnosti


## Enostavna namestitvev

### Brez škodljivega sevanja UV

Izdelek je zasnovan tako, da prepreči morebitno škodljivo sevanje UV.

## Visokokakovosten kovinski material

Trajen in privlačen kovinski material z vzdržljivo končno obdelavo.



# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Okrogla

## Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Plastika

## Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 25 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 25.000

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

## Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Skladnost barv: 5 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

## Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Vgradne svetilke
- Udobje oči: Da

## Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 42 mA
- Učinkovitost: 93 lm/W

## Poraba energije

- Koeficient moči: 0.45

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,099 kg
- Dolžina odprtine za izrez: 8.0-9.0 cm
- Širina odprtine za izrez: 8.0-9.0 cm
- Višina: 4,95 cm
- Dolžina: 10,5 cm
- Dolžina vgradnega dela: 0,2 cm
- Širina: 10,5 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 1 leto

#### Tehnične specifikacije

- Premer: 105 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 420
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Moč priložene sijalke: 4.5
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II



Datum izdaje: 2025-05-21  
Različica: 0.234

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)