

PHILIPS

Stropni/stenski
reflektor Limbali 3 x

Stropni/stenski reflektorji

Brez sijalke

Bela

ClickFix



8719514465176



Poudarek je na slogu

Vključite ta priročen Philipsov reflektor v svoj dom. Zanj izberite še sijalko Philips GU10 LED in zagotovite kakovostno osvetlitev z dolgo življenjsko dobo.

Posebne značilnosti

- Nastavljiva glava reflektorja

Vrhunska zasnova za optimalen svetlobni učinek

- Dolgotrajen, visoko kakovosten material

Značilnosti

Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

Visokokakovosten material

Reflektor je izdelan iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgotrajno življenjsko dobo, ki bo krasil in osvetljeval vaš dom še veliko let.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Namestitev click!FIX: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Pisarna, Dvorana
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropni/stenski reflektorji
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: ClickFix

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,56 kg
- Skupna višina: 130 mm
- Celotna dolžina: 293 mm
- Skupna širina: 293 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: –
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: 50W
- Največja moč nadomestne sijalke: 50
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Število svetlobnih virov: 3

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514465176
- Neto teža: 0,56 kg
- Bruto teža: 0,7 kg
- Višina: 28 cm
- Dolžina: 9,5 cm
- Širina: 30 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.307

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com