

# PHILIPS

Stenska svetilka  
Tyla 9 W

Zunanja svetila

4000 K

Antracit

Senzor; vodoodporno



8719514476875



## Uživajte v čudoviti vrtni svetlobi med hojo ali sproščanjem

Zunanja stenska svetilka LED Philips Tyla v antracitno sivi nudi udobno svetlobo v vzdržljivem ogrodju iz litega aluminija. Ustvarja privlačno vzdušje s hladno belo svetlobo v mirovanju in se samodejno vklopi ob prisotnosti ljudi.

### Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 25.000 ur

### Napredna LED-osvetlitev

- 5-letna garancija za sistem LED
- Visokokakovostna svetloba LED

### Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

### Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

### Posebne značilnosti

- Svetilka z dvojno svetlostjo
- Vgrajen senzor gibanja in dnevno-nočni senzor

8719514476875

**Visokokakovostna svetloba**

- Topla bela svetloba – 2700 K

# Značilnosti

## Dolga življenjska doba do 25.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 25.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

## 5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilo Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED (modul LED in pogonska enota).

## Visokokakovostna svetloba LED



Ta svetila LED uporabljajo edinstveno Philipsovo rešitev. Vklonijo se takoj in omogočajo optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarjajo živahne barve vašega vrta.

## Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna



Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

## IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodo odporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

## Svetilka z dvojno svetlostjo


Ustvarite prilagodljivo in privlačno vzdušje s funkcijo dvojne svetlosti. Luč se zatemni v mirovanju in se samodejno vklopi ob prisotnosti ljudi, kar zagotavlja pravo raven svetlobe, ko jo potrebujete.

## Vgrajen senzor gibanja in dnevno-nočni senzor



Z vgrajenim senzorjem gibanja vas te luči samodejno pozdravijo, ko se zvečer vrnete domov, ali zasvetijo ob prihodu obiskovalcev. Unikatna dnevno-nočna funkcija samodejno vklopi luči, ko se zunaj stemni – popolno za dolge poletne večere in vašo varnost.

## Topla bela svetloba – 2700 K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja toplo in sproščujočo belo svetlobo z 2700 K.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Aluminij

## Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 25.000

## Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Proti rji, proti prahu: Da
- Dnevni in nočni senzor: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Da
- Sončna energija: Ne
- Topla bela svetloba: Ne
- Osrednji predmet: Ne

## Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

## Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Senzor, Vodoodporna

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,682 kg
- Višina: 18,8 cm
- Dolžina: 18,4 cm
- Širina: 15,8 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 930
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: 220-240
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514476875
- Neto teža: 0,68 kg
- Bruto teža: 1,03 kg
- Višina: 20 cm
- Dolžina: 17,5 cm
- Širina: 21,5 cm



Datum izdaje: 2025-06-05  
Različica: 0.351

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)