

PHILIPS

Stoječa/svetilka za
osvetlitev poti Tyla 1,2 W

Zunanja svetila

4000 K

Antracit

Senzor; solarno; vodoodporno



8719514476974



Naša najbolj energetske učinkovita svetila LED doslej.

Philips je razvil ultra učinkovito zunanjo svetilko LED na sončno energijo, ki temelji na novi tehnologiji za zmanjšanje emisij ogljika, odpadnih materialov in porabe energije. Zahvaljujoč njeni neverjetni življenjski dobi 50.000 ur zdrži več kot 5-krat dlje od enakovrednih Philipsovih zunanjih svetilk LED. Ravno to, kar je potrebno za bolj trajnosten planet.

Enostavna namestitev

- Napeljava ni potrebna

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 50.000 ur
- Ultra učinkovita solarna svetila

Napredna LED-osvetlitev

- 5-letna garancija za sistem LED

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Posebne značilnosti

- Svetilka z dvojno svetlostjo
- Vgrajen senzor gibanja in dnevno-nočni senzor

Značilnosti

Napeljava ni potrebna




Ta svetilka se v celoti napaja s sončno energijo. Napeljava ni potrebna, kar omogoča enostavno postavljanje in prestavljanje na vrtu ali drugem zunanjem prostoru.

Dolga življenjska doba do 50.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 50.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

Ultra učinkovita solarna svetila



S Philipsovimi ultra učinkovitim solarnim sistemom ta svetila svetijo do 40 ur s polno napolnjeno baterijo. Uživate v močni svetlobi vso noč ali celo v slabem oz. oblačnem vremenu.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilo Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED (modul LED in pogonska enota).

Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna



Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščiten pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Svetilka z dvojno svetlostjo

Ustvarite prilagodljivo in privlačno vzdušje s funkcijo dvojne svetlosti. Luč se zatemni v mirovanju in se samodejno vklopi ob prisotnosti ljudi, kar zagotavlja pravo raven svetlobe, ko jo potrebujete.

Vgrajen senzor gibanja in dnevno-nočni senzor



Z vgrajenim senzorjem gibanja vas te luči samodejno pozdravijo, ko se zvečer vrnete domov, ali zasvetijo ob prihodu obiskovalcev. Unikatna dnevno-nočna funkcija samodejno vklopi luči, ko se zunaj stemni – popolno za dolge poletne večere in vašo varnost.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Kovina

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 50.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Namestitev click!FIX: Da
- Dnevni in nočni senzor: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Da
- Sončna energija: Da
- Topla bela svetloba: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stojee svetilke/svetilke za osvetlitev poti
- Udobje oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne funkcije: Senzor, Solarne luči, Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,82 kg
- Skupna višina: 400 mm
- Celotna dolžina: 160 mm
- Skupna širina: 158 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 250
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: 4 V
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: A
- Največja moč nadomestne sijalke: 1,2
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred III – varna zelo nizka napetost
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514476974
- Neto teža: 0,77 kg
- Bruto teža: 1,22 kg
- Višina: 44 cm
- Dolžina: 20 cm
- Širina: 20 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.333

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com