

# PHILIPS

Napajalna enota,  
standardni vtič za EU

Zunanja svetila

GardenLink

Črna

Nizka napetost; vodoodporno



8719514476998



## Vrtna svetilka, ki jo lahko preprosto priklopite, povežete in uživate v njej

Družina nizkonapetostnih svetil Philips GardenLink ponuja vrsto zunanjih svetil, ki jih lahko preprosto in varno namestite sami. Več svetil lahko priključite v en napajalnik, tega pa priključite v standardno vtičnico, nato pa lahko preprosto dodajate dodatna svetila ali jih premeščate po želji. Napeljava je preprosta, nizka napetost pa pomeni, da ni nevarnosti, da bi poškodovali vas, vaše otroke ali hišne ljubljence.

### Enostavna uporaba

- Združljiva z vsemi svetili in dodatki GardenLink
- Enostavna namestitev s priključki Twist & Lock

### Varno za uporabo

- Dodatna varnost z nizko napetostjo 12 V

### Zasnovano za uporabo na prostem

- IP67 – odporno na vremenske pogoje

# Značilnosti

## Združljiva z vsemi svetili in dodatki GardenLink

Vsako svetilo GardenLink ima isti priključek Twist & Lock za enostavno namestitvev in priklop. Svetila in dodatke lahko prestavljate v skladu s potrebami po zunanji osvetlitvi in tako dodate svetlobo vsakemu kotičku vrta.

## Enostavna namestitvev s priključki Twist & Lock

Izjemno enostavna namestitvev in priklop s priključki Twist & Lock. Svetila samo priklopite in uživajte!

## Dodatna varnost z nizko napetostjo 12 V

Svetilke z nizko napetostjo (12 V) lahko varno namestite sami brez nevarnosti električnega udara – ne potrebujete poklicnega električarja.

## IP67 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsov napajalnik GardenLink je posebej izdelan za vlažna zunanja okolja in je prestal številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP67 zagotavlja zaščito pred začasno potopitvijo.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Plastika

## Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da

## Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

## Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Dodatki
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Nizka napetost, Vodoodporna

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,69 kg
- Skupna višina: 42 mm
- Celotna dolžina: 52 mm
- Skupna širina: 179 mm

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 220–240 V
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: ni na voljo
- Koda IP: IP67 | Odporno na prah in na začasno potopitev
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514476998
- Neto teža: 0,69 kg
- Bruto teža: 0,75 kg
- Višina: 11 cm
- Dolžina: 5,5 cm
- Širina: 25 cm



Datum izdaje: 2025-08-30  
Različica: 0.340

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)