

PHILIPS

Podaljšek 10 m

Zunanja svetila

GardenLink

Črna

Nizka napetost; vodoodporno



8719514477056



Vrtna svetilka, ki jo lahko preprosto priklopite, povežete in uživate v njej

Družina nizkonapetostnih svetil Philips GardenLink ponuja vrsto zunanjih svetil, ki jih lahko preprosto in varno namestite sami. Več svetil lahko priključite v en napajalnik, tega pa priključite v standardno vtičnico, nato pa lahko preprosto dodajate dodatna svetila ali jih premeščate po želji. Napeljava je preprosta, nizka napetost pa pomeni, da ni nevarnosti, da bi poškodovali vas, vaše otroke ali hišne ljubljence.

Enostavna uporaba

- Združljiva z vsemi svetili in dodatki GardenLink
- Enostavna namestitev s priključki Twist & Lock

Varno za uporabo

- Dodatna varnost z nizko napetostjo 12 V

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten material

Značilnosti

Združljiva z vsemi svetili in dodatki GardenLink

Vsako svetilo GardenLink ima isti priključek Twist & Lock za enostavno namestitvev in priklop. Svetila in dodatke lahko prestavljate v skladu s potrebami po zunanji osvetlitvi in tako dodate svetlobo vsakemu kotičku vrta.

Enostavna namestitev s priključki Twist & Lock

Izjemno enostavna namestitev in priklop s priključki Twist & Lock. Svetila samo priklopite in uživajte!

Dodatna varnost z nizko napetostjo 12 V

Svetilke z nizko napetostjo (12 V) lahko varno namestite sami brez nevarnosti električnega udara – ne potrebujete poklicnega električarja.

Visokokakovosten material

Philipsov podaljšek GardenLink je izdelan iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Plastika

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Proti rji, proti prahu: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Dodatki
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Nizka napetost, Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,53 kg
- Višina: 2,3 cm
- Dolžina: 1.000 cm
- Širina: 2,3 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: ni na voljo
- Koda IP: IP65



Datum izdaje: 2025-05-06
Različica: 0.331

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com