

PHILIPS

Dnevno-nočni
senzor

Zunanja svetila

GardenLink

Črna

Senzor; nizka napetost;
vodoodporno



8719514477070



Vrtna svetilka, ki jo lahko preprosto priklopite, povežete in uživate v njej

Družina nizkonapetostnih svetil Philips GardenLink ponuja vrsto zunanjih svetil, ki jih lahko preprosto in varno namestite sami. Več svetil lahko priključite v en napajalnik, tega pa priključite v standardno vtičnico, nato pa lahko preprosto dodajate dodatna svetila ali jih premeščate po želji. Napeljava je preprosta, nizka napetost pa pomeni, da ni nevarnosti, da bi poškodovali vas, vaše otroke ali hišne ljubljence.

Enostavna uporaba

- Združljiva z vsemi svetili in dodatki GardenLink
- Enostavna namestitev s priključki Twist & Lock

Varno za uporabo

- Dodatna varnost z nizko napetostjo 12 V

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten material

8719514477070

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Posebne značilnosti

- Dnevno-nočni senzor s časovnikom

Značilnosti

Združljiva z vsemi svetili in dodatki GardenLink

Vsako svetilo GardenLink ima isti priključek Twist & Lock za enostavno namestitev in priklop. Svetila in dodatke lahko prestavljate v skladu s potrebami po zunanji osvetlitvi in tako dodate svetlobo vsakemu kotičku vrta.

Enostavna namestitev s priključki Twist & Lock

Izjemno enostavna namestitev in priklop s priključki Twist & Lock. Svetila samo priklopite in uživajte!

Dodatna varnost z nizko napetostjo 12 V

Svetilke z nizko napetostjo (12 V) lahko varno namestite sami brez nevarnosti električnega udara – ne potrebujete poklicnega električarja.

Visokokakovosten material

Philipsov dnevno-nočni senzor GardenLink je izdelan iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščiten pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Dnevno-nočni senzor s časovnikom



Dodajte dnevno-nočni senzor s časovnikom za samodejno upravljanje in varčevanje z energijo. Nastavite svetila Gardenlink, da se zvečer samodejno vklopijo in nato samodejno izklopijo po 3 ali 8 urah.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Plastika

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Proti rji, proti prahu: Da
- Dnevni in nočni senzor: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Dodatki
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Senzor, Nizka napetost, Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,12 kg
- Višina: 2,3 cm
- Dolžina: 7,8 cm
- Širina: 10 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 12 V
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: ni na voljo
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred III



Datum izdaje: 2025-05-06
Različica: 0.326

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com