

PHILIPS

Stoječa/svetilka za
osvetlitev poti Utrecht 6 W

Zunanja svetila

4000 K

Antracit

Nizka napetost; vodoodporno



8719514477155



Vrtna svetilka, ki jo lahko preprosto priklopite, povežete in uživate v njej

Družina nizkonapetostnih svetil Philips GardenLink ponuja vrsto zunanjih svetil, ki jih lahko preprosto in varno namestite sami. Več svetil lahko priključite v en napajalnik, tega pa priključite v standardno vtičnico, nato pa lahko preprosto dodajate dodatna svetila ali jih premeščate po želji. Napeljava je preprosta, nizka napetost pa pomeni, da ni nevarnosti, da bi poškodovali vas, vaše otroke ali hišne ljubljence.

Enostavna uporaba

- Združljiva z vsemi svetili in dodatki GardenLink
- Enostavna namestitev s priključki Twist & Lock

Varno za uporabo

- Dodatna varnost z nizko napetostjo 12 V

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 25.000 ur

8719514477155

Napredna LED-osvetlitev

- 5-letna garancija za sistem LED

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Združljiva z vsemi svetili in dodatki GardenLink

Vsako svetilo GardenLink ima isti priključek Twist & Lock za enostavno namestitev in priklop. Svetila in dodatke lahko prestavljate v skladu s potrebami po zunanji osvetlitvi in tako dodate svetlobo vsakemu kotičku vrta.

Enostavna namestitev s priključki Twist & Lock

Izjemno enostavna namestitev in priklop s priključki Twist & Lock. Svetila samo priklopite in uživajte!

Dodatna varnost z nizko napetostjo 12 V

Svetilke z nizko napetostjo (12 V) lahko varno namestite sami brez nevarnosti električnega udara – ne potrebujete poklicnega električarja.

Dolga življenjska doba do 25.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 25.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilo Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED (modul LED in pogonska enota).

Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna



Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščiten pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Nerjaveče jeklo

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Proti rji, proti prahu: Da
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Ne
- Topla bela svetloba: Ne

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stoječe svetilke/svetilke za osvetlitev poti
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Nizka napetost, Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,44 kg
- Višina: 34,9 cm
- Dolžina: 12 cm
- Širina: 12 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 25.000 h
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 660
- Barva svetlobe: 4000 K
- Omrežno napajanje: 12 V
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred III
- Zamenljiv svetlobni vir: Da

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514477155
- Neto teža: 0,44 kg
- Bruto teža: 0,72 kg
- Višina: 38 cm
- Dolžina: 14,5 cm
- Širina: 18 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.339

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com