

# PHILIPS

Stenska svetilka  
Mimosa 7 W

Zunanja svetila

4000 K

Antracit

Vodoodporna



8719514477278



## Preprosto usmerite visokokakovostno svetilko LED, kamor koli želite

Družina Mimosa vključuje stenske in talne svetilke v popolnoma novi obliki, ki omogoča, da svetlobo usmerite kamor koli želite. Svetilke Mimosa so izdelane iz visokokakovostnega aluminija. Njihovi učinkoviti moduli LED in zanesljiva elektronika zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Na voljo v topli ali hladni beli svetlobi.

### Enostavna uporaba

- Nastavljiva usmeritev svetlobe
- Široka pokritost s svetlobo

### Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 25.000 ur

### Napredna LED-osvetlitev

- 5-letna garancija za sistem LED
- Visokokakovostna svetloba LED

### Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

8719514477278

**Zasnovano za uporabo na prostem**

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

# Značilnosti

## Nastavljiva usmeritev svetlobe

Edinstvena vrtljiva plošča omogoča enostavno usmerjanje svetlobe na pravo mesto. Ustvarite popolno svetlobo za vse vaše aktivnosti na prostem, ne glede na to, ali večerjate z družino in prijatelji na terasi ali se sproščate ob dobri knjigi na vrtu.

## Široka pokritost s svetlobo

Ta svetilka omogoča močnejšo osvetlitev za vse zunanje prostore.

## Dolga življenjska doba do 25.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 25.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

## 5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilo Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED (modul LED in pogonska enota).

## Visokokakovostna svetloba LED



Ta svetila LED uporabljajo edinstveno Philipsovo rešitev. Vklapijo se takoj in omogočajo optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarjajo živahne barve vašega vrta.

## Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna



Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

## IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščiten pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Aluminij

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Ne
- Topla bela svetloba: Ne
- Osrednji predmet: Ne

## Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

## Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,406 kg
- Višina: 17,1 cm
- Dolžina: 11,7 cm
- Širina: 12 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 25.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 680
- Barva svetlobe: 4000 K
- Omrežno napajanje: 220-240
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514477278
- Neto teža: 0,41 kg
- Bruto teža: 0,51 kg
- Višina: 18,5 cm
- Dolžina: 5,5 cm
- Širina: 14 cm



Datum izdaje: 2025-03-18  
Različica: 0.238

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)