

PHILIPS

Stensko držalo

ProjectLine

Ovalna oblika

4000 K naravne bele svetlobe

1400 lm

Vgrajen senzor gibanja



8719514954342



Profesionalna kakovost za vaš projekt

Energetsko učinkovita (notranja) stenska svetilka LED profesionalne kakovosti. Stensko držalo ProjectLine podpira varčevanje z energijo in ga je mogoče namestiti na steno in strop. Zaradi naravne bele svetlobe in vgrajenega senzorja gibanja je popolna izbira za hodnike, veže, osvetlitev verand, varnostno razsvetljavo in stopnišča.

Okolju prijazna izbira

- Varčevanje z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo

Izberite za visokokakovostno svetlobo

- Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 35.000 ur

Značilnosti

Energijska učinkovitost

Vse Philipsove energijsko varčne sijalke varčujejo z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo. V času svoje življenjske dobe porabijo manj kW, zato je tudi račun za električno energijo nižji. Raven varčevanja z energijo je odvisna od vrste sijalke in tehnologije.

Zanesljiva kakovost

Philips drži svoje obljube glede delovanja sijalk. Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži o svetilnosti, življenjski dobi in moči, ki ustreza sijalkam z žarilno nitko.

Dolga življenjska doba do 35.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 35.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: PVC
- Površina optičnega pokrova/leče: Opalno
- Material za optični pokrov/lečo: Polikarbonat

Trpežnost

- Temperaturni obseg okolja: od -20 do +40 °C

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Toleranca svetlobnega toka: +/-10%
- Color Code: 840 nevtralnno bela
- Konstantna svetilnost: Ne
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 4000
- Začetna barvnost: (0.38,0.38) SDCM <6
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Širjenje svetlobnega snopa svetila: 110°
- Svetlobni tok: 1.400 lm
- Najvišja stopnja zatemnitve: Ni na voljo
- Optični material: Polikarbonat
- Optični tip: širok snop
- Delovna temperatura okolja Tq: 25 °C
- Nasičena rdeča (R9): <50
- Stroboskopski učinek: 1,6
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 90 lm/W
- Enotna ocena bleščanja CEN: Not applicable

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Dodatne funkcije: ProjectLine, Vodoodporna

Druge značilnosti

- Oznaka CE: Da
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da
- Fotobiološko tveganje: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specifikacija fotobiološkega tveganja: 0,2 m

Napajanje

- Vhodna napetost: 220 do 240
- Vzgonski tok: 8
- Čas zagona: 1,2
- Faktor moči (frakcija): 0.7

Poraba energije

- Poraba energije: 15
- Toleranca porabe energije: +/-10%

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 68
- Celotna dolžina: 223
- Skupna širina: 133

Vzdrževanje

- Garancija: 3 leta

Tehnične specifikacije

- Koda IP: IP54 | zaščiten pred nalaganjem prahu in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Povezava: Vijačni povezovalni blok, 2-polni
- Stopnja odpovedi krmilne opreme pri srednji uporabni življenjski dobi 35000 h: 5
- Možnost zatemnitve: Ne
- Gonilnik/napajalnik/transformator: –
- Gonilnik vključen: Da
- Znak vnetljivosti: Za namestitev na običajno vnetljive površine
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Preskus žarilne žice: Temperatura 650 °C, trajanje 30 s

- Line Frequency: 50 or 60
- Meh. koda za zaščito pred udarci: IK06 | 1 J
- Število krmilnih enot: 1 enota
- Število izdelkov na MCB 16 A tipa B: 10
- Primerno za naključno preklapljanje: Da

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514954342
- Neto teža: 0,41 kg
- Bruto teža: 0,46 kg
- Višina: 7,2 cm
- Dolžina: 22,4 cm
- Širina: 13,4 cm



Datum izdaje: 2025-09-13
Različica: 0.309

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com