

PHILIPS

Vgradni paneli

ProjectLine

30 x 30 cm

4000 K naravne bele svetlobe

1200 lm



8719514955288



Profesionalna kakovost za vaš projekt

Zanesljivi, energetske učinkoviti profesionalni vgradni paneli LED. Panel ProjectLine z osvetlitvijo LED podpira varčevanje z energijo in se prilega stropom z vidnimi profili standardne velikosti, s svojo močno naravno belo svetlobo pa se uporablja v pisarnah in na (komercialnih) delovnih mestih.

Okolju prijazna izbira

- Varčevanje z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo

Izberite za visokokakovostno svetlobo

- Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 35.000 ur

Značilnosti

Energijska učinkovitost

Vse Philipsove energijsko varčne sijalke varčujejo z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo. V času svoje življenjske dobe porabijo manj kW, zato je tudi račun za električno energijo nižji. Raven varčevanja z energijo je odvisna od vrste sijalke in tehnologije.

Zanesljiva kakovost

Philips drži svoje obljube glede delovanja sijalk. Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži o svetilnosti, življenjski dobi in moči, ki ustreza sijalkam z žarilno nitko.

Dolga življenjska doba do 35.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 35.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina
- Površina optičnega pokrova/leče: Opalno
- Material za optični pokrov/lečo: Akrilat

Trpežnost

- Temperaturni obseg okolja: od -10 do +35 °C

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Toleranca svetlobnega toka: +/-10%
- Color Code: 840 nevtralnno bela
- Konstantna svetilnost: Ne
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 4000
- Začetna barvnost: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Širjenje svetlobnega snopa svetila: 120°
- Svetlobni tok: 1.200 lm
- Optični material: Polistiren
- Optični tip: kot svetlobnega snopa 120°
- Reflektorski material: Akrilat
- Delovna temperatura okolja Tq: 25 °C
- Nasičena rdeča (R9): <50
- Stroboskopski učinek: 1,6
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 80 lm/W
- Enotna ocena bleščanja CEN: 22

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Dodatne funkcije: ProjectLine, Senzor, Vodoodporna

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 82 mA
- Oznaka CE: Da
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da
- Fotobiološko tveganje: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specifikacija fotobiološkega tveganja: 0,2 m

Napajanje

- Vhodna napetost: 220-240
- Vzgonski tok: 10
- Čas zagona: 0,15
- Faktor moči (frakcija): 0.9

Poraba energije

- Poraba energije: 15
- Toleranca porabe energije: +/-10%

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 59
- Celotna dolžina: 295
- Skupna širina: 295

Vzdrževanje

- Garancija: 3 leta

Tehnične specifikacije

- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Povezava: Vtični priključek, 2-polni
- Stopnja odpovedi krmilne opreme pri srednji uporabni življenjski dobi 35000 h: 7,5
- Možnost zatemnitve: Ne
- Gonilnik/napajalnik/transformator: Napajalnik (vklop/izklop)
- Gonilnik vključen: Da
- Znak vnetljivosti: Za namestitev na običajno vnetljive površine
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Preskus žarilne žice: Temperatura 650 °C, trajanje 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Meh. koda za zaščito pred udarci: IK02 | 0,2 J standardno
- Število krmilnih enot: 1 enota
- Število izdelkov na MCB 16 A tipa B: 50
- Primerno za naključno preklapljanje: Da

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514955288
- Neto teža: 0,56 kg
- Bruto teža: 0,73 kg
- Višina: 30,5 cm
- Dolžina: 34,5 cm
- Širina: 4,6 cm



Datum izdaje: 2025-09-13
Različica: 0.281

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com