

PHILIPS

Vodotesno

ProjectLine

150 cm

4000 K naravne bele svetlobe

5400 lm

8719514955431



Profesionalna kakovost za vaš projekt

Vodoodporne, vodotesne (odporne na vremenske pogoje), trpežne svetilke LED za industrijsko uporabo. Vodotesna svetilka ProjectLine je robustna (IK06) ter zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode iz vseh smeri (svetilka s stopnjo zaščite IP65). Namestitev je možna na steno (vodoravno), na strop in viseče. S svetilnostjo tople bele svetlobe je popolna izbira za splošno (delovno) osvetlitev, skladiščne prostore, garaže in kleti.

Okolju prijazna izbira

- Varčevanje z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo

Izberite za visokokakovostno svetlobo

- Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 35.000 ur

Značilnosti

Energijska učinkovitost

Vse Philipsove energijsko varčne sijalke varčujejo z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo. V času svoje življenjske dobe porabijo manj kW, zato je tudi račun za električno energijo nižji. Raven varčevanja z energijo je odvisna od vrste sijalke in tehnologije.

Zanesljiva kakovost

Philips drži svoje obljube glede delovanja sijalk. Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži o svetilnosti, življenjski dobi in moči, ki ustreza sijalkam z žarilno nitko.

Dolga življenjska doba do 35.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 35.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Siva
- Material: PVC
- Površina optičnega pokrova/leče: Opalno
- Material za optični pokrov/lečo: Polikarbonat

Trpežnost

- Temperaturni obseg okolja: od -20 do +35 °C

Specifikacije okolja

- Sustainability rating: -

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Toleranca svetlobnega toka: +/-10%
- Color Code: 840 nevtralnno bela
- Konstantna svetilnost: Ne
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 4000
- Začetna barvnost: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Širjenje svetlobnega snopa svetila: 120°
- Svetlobni tok: 5.400 lm
- Najvišja stopnja zatemnitve: Ni na voljo
- Optični material: Polikarbonat
- Optični tip: kot svetlobnega snopa 120°
- Reflektorski material: Polikarbonat
- Nasičena rdeča (R9): >50
- Delovna temperatura okolja Tq: 25 °C
- Stroboskopski učinek: 1,6
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 100 lm/W
- Enotna ocena bleščanja CEN: 27

Razno

- Dodatne funkcije: ProjectLine, Večbarvna temperatura

Druge značilnosti

- Oznaka CE: Da
- Oznaka ENEC: –
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da
- Fotobiološko tveganje: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specifikacija fotobiološkega tveganja: 0,2 m

Napajanje

- Vhodna napetost: 220–240
- Vzgonski tok: 6,5
- Čas zagona: 0,108
- Faktor moči (frakcija): 0.9

Poraba energije

- Average CLO power consumption: –
- Začetna poraba energije CLO: –
- Poraba energije: 54
- Toleranca porabe energije: +/-10%

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 44,5
- Celotna dolžina: 1.498
- Skupna širina: 35,5

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Koda IP: IP65 | Odporno na prah in na curek
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Kabel: 0,3-m kabel brez vtiča
- Povezava: Povezovalna enota, 2-polna
- Stopnja odpovedi krmilne opreme pri srednji uporabi življenjski dobi 35000 h: 7,5
- Nadzorni vmesnik: –
- Možnost zatemnitve: Ne
- Gonilnik/napajalnik/transformator: Napajalnik (vklop/izklop)
- Gonilnik vključen: Da
- Fixation material: –
- Znak vnetljivosti: Za namestitev na običajno vnetljive površine
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Preskus žarilne žice: Temperatura 650 °C, trajanje 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Meh. koda za zaščito pred udarci: IK06 | 1 J
- Število krmilnih enot: 1 enota
- Število izdelkov na MCB 16 A tipa B: 65
- Primerno za naključno preklapljanje: Da

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514955431
- Neto teža: 0,53 kg
- Bruto teža: 0,65 kg
- Višina: 4,6 cm
- Dolžina: 154 cm
- Širina: 3,8 cm



Datum izdaje: 2025-09-13
Različica: 0.333

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com