

PHILIPS

Prozorna sijalka z žarilno nitko 40 W A60 E27

Smart LED

Barvna pametna sijalka

Do 470 lumnov

Preprosto priključite in uporabljajte

Upravljanje z aplikacijo ali glasom



8720169165779



Enostavno upravljanje z aplikacijo ali glasom

S temi pametnimi barvnimi LED-sijalkami z žarilno nitko standard presega meje tega, kar običajno velja kot standardno. Philipsove sijalke z žarilno nitko prostor dodatno krasijo, že ko so ugasnjene – toda ko jih prižgete, so naravnost očarljive. Nešteto barv in odtenkov bele, od prijetne do hladne, je zbranih v običajni obliki sijalke, ki vam je poznana in pri srcu. Uživajte v klasičnem videzu tradicionalnih sijalk z žarilno nitko, medtem pa izkoristite prednosti tehnologije LED za varčevanje z energijo. Poleg tega so sijalke povezane s tehnologijo WiZ, zato jih lahko preprosto upravljate prek omrežja Wi-Fi in z aplikacijo WiZ, daljinskim upravljalnikom ali svojim glasom.

Enostavna namestitvev

- Enostavno priključite in uporabljajte

Pametno upravljanje

- Upravljajte kjerkoli z vašim pametnim telefonom.
- Glasovno upravljanje s storitvijo Google Assistant, Alexa ali Siri.

Pametne funkcije

- Samodejno upravljanje svetil z urniki
- Prednastavljanje funkcij za dobro počutje

Načini osvetlitve

- Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve
- Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini

Značilnosti

Enostavno priključite in uporabljajte



WiZ deluje z obstoječim brezžičnim usmerjevalnikom, tako da ne potrebujete dodatnega prehoda. Priključite novo svetilo, prenesite aplikacijo WiZ in že ste pripravljeni na uporabo.

Upravljanje od koder koli

S pametnim telefonom upravljajte svetila WiZ od koder koli. Ni vam treba skrbeti, če ste pred odhodom od doma luči pustili prižgane. Aplikacija WiZ je na voljo za iOS in Android.

Glasovno upravljanje

Upravljajte svetila prostoročno z glasom ter bližnjico za storitev Google Assistant, Amazon Alexa ali Siri. S preprostimi glasovnimi ukazi lahko luči vklopite ali izklopite, prilagajate intenzivnost svetlobe, spremenite barvo in nastavite svetlobne prizore po meri.

Samodejno upravljanje svetil z urniki

Uporabite samodejno upravljanje svetil, ki ustreza vašim dnevnim in tedenskim rutinam. Načrtujte vklop svetil ob trenutku, ko prispete domov, in jih ugasnite, ko jih ne potrebujete.

Prednastavljanje funkcij za dobro počutje

V aplikaciji WiZ uporabite prednastavljene funkcije za dobro počutje ter uživajte v vzorcih osvetlitve, ki kar najbolje ustrezajo vašemu dnevnemu cirkadianemu ritmu. WiZ vam bo zagotovil močno dnevno svetlobo, kadar potrebujete poživitev in zbranost, ter nato neopazno prešel v nežno toplo belo svetlobo, ki vam bo pomagala pri sprostitvi in boljšem spancu.

Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve

Izberite iz palete milijonov barv, da v svojem domu ustvarite neverjetno vzdušje. Uživajte v prefinjenih razlikah, ki zaradi dinamičnih svetlobnih učinkov zasijejo v vašem okolju.

Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini



Izbirajte iz širokega nabora odtenkov od poživljajoče hladno bele do nežne toplo bele ali pa izberite enega od prednastavljenih načinov, kot sta Zbranost in Sprostitev, ter ustvarite najboljše vzdušje za svoje dejavnosti.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: A60
- Vtičnica: E27
- Vrsta stekla: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Da
- Premaz sijalke: Prozorna

Dimenzije sijalke

- Teža: 0,045 kg

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): ≥ 80
- Barvna temperatura: 2200–6500 K
- Svetla barva kategorije: Barvna
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas vklopa: < 0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 74 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 47 mA

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169165779
- EOC: 872016916577900
- Ime izdelka: PHI WFB 40W A60 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: 220–240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): G
- Poraba energije: 6,3 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 108 mm
- Celotna dolžina: 108 mm
- Skupna širina: 60 mm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Nazivna moč: 6.3 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60
- Registrska številka za EPREL: 1901105
- Referenca za merjenje toka: Sphere

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- WiFi: Wireless G
- Določeno obdobje podpore: Minimum of 60 months after introduction date
- Največje število dodatkov: 9999
- Komunikacijski protokol: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169165779
- Neto teža: 0,05 kg
- Bruto teža: 0,09 kg
- Višina: 16 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 7 cm



Datum izdaje: 2025-09-03
Različica: 0.417

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com