

PHILIPS

Sijalka 8,5 W (enak.
60 W) A60 E27 x2

Smart LED

Barvna

Plastika

Preprosto priključite in
uporabljajte

Upravljanje z aplikacijo ali
glasom



8720169171060



Pametna svetila za vsakodnevno življenje

Uživajte v priročnejšem vsakodnevnom življenju s to pametno sijalko LED WiZ A60. Oddaja mehko belo svetlobo, ki jo lahko z aplikacijo ali glasom zatemnite na zeleno svetlost. Nastavite urnik za vklop in izklop luči glede na dnevno ali tedensko rutino in si zagotovite oddaljeni dostop do svetil tudi, ko niste doma. Svetila WiZ se povežejo v obstoječe omrežje Wi-Fi in ne potrebujete dodatne strojne opreme.

Enostavna namestitev

- Enostavne funkcije za pametno osvetlitev

Pametno upravljanje

- Upravlajte kjerkoli z vašim pametnim telefonom.

Pametne funkcije


- Prednastavljene funkcije dobrega počutja
- Nastavite svetila, tako da bodo sledila vašemu urniku

Načini osvetlitve

- Prilagodite prizore z prednastavljenimi dinamičnimi svetlobnimi načini.

Značilnosti

Takojšnja namestitev



Uživajte v takojšnjih prednostih pametnih funkcij, tako da povežete luč WiZ z vašim brezžičnim omrežjem. Enostavno upravljajte luči, ko vas ni doma, in načrtujte njihovo samodejno vklopjanje in izklopjanje. Za to vam ni treba namestiti dodatne strojne opreme, kot sta središče ali prehod!

Upravljanje od koder koli

S pametnim telefonom upravljajte naprave od koder koli. Ni vam treba skrbeti, če ste pred odhodom od doma naprave pustili prižgane. Aplikacija WiZ je na voljo za iOS in Android.

Prednastavljene funkcije dobrega počutja



Uporabite prednastavljene funkcije dobrega počutja v aplikaciji WiZ in uživajte v vzorcu osvetlitve, ki je najbolj primeren za vaš dnevni cirkadiani ritem. Aplikacija WiZ vam bo zagotovila svetlo dnevno svetlobo, ko boste potrebovali energijo in osredotočenost na delo, proti večeru pa bo osvetlitev postopno prešla v mehko toplo belo, da se boste sprostili in bolje spali.

Urnik avtomatizacije osvetlitve



Avtomatizirajte pametna svetila, da bodo sledila vašim dnevnim in tedenskim rutinam. Nastavite, da se bodo vklopila zjutraj ali preden pridete domov in ugasnila, ko jih ne potrebujete, da boste prihranili energijo.

Prilagojene scene

Pomešajte različne načine barvne in bele svetlobe, da ustvarite popolno vzdušje svetlobe za svoj trenutek dneva. Shranite ga in ga kadar koli prikličite z aplikacijo, WiZmote ali glasom.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: A60
- Vtičnica: E27
- Vrsta stekla: Motno
- Možnost zatemnitve: Da
- Premaz sijalke: Motna

Dimenzije sijalke

- Teža: 0,13 kg

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 25 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 25.000

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): ≥ 80
- Barvna temperatura: 2200–6500 K
- Svetla barva kategorije: Barvna
- Nazivni svetlobni tok: 806 lm
- Čas vklopa: < 0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 94 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 65 mA

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169171060
- EOC: 872016917106000
- Ime izdelka: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F
- Poraba energije: 8,5 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 122 mm
- Celotna dolžina: 122 mm
- Skupna širina: 60 mm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 25.000
- Nazivni svetlobni tok: 806 lm
- Nazivna moč: 8.5 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 1877826
- Referenca za merjenje toka: Sphere

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- WiFi: Wireless G
- Določeno obdobje podpore: Minimum of 60 months after introduction date
- Največje število dodatkov: 9999
- Komunikacijski protokol: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169171060
- Neto teža: 0,1 kg
- Bruto teža: 0,2 kg
- Višina: 16 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 14 cm



Datum izdaje: 2025-09-13
Različica: 0.295

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com