

PHILIPS

Vgradna svetilka
Meson 16,5 W 165 mm

Vgradne svetilke

3000 K

Bela

8720169173828



Prijetna svetloba in tanjši nastavek

Osvetlite svoj prostor z navzdol usmerjeno svetilko LED Philips EyeComfort, ki zagotavlja prijeten svetlobni vir in udobje za vaše oči.

Preprosta uporaba

- Gre za nevpadljiva in diskretna svetila, ki so primerna za sobe z nizkimi stropi.

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Visokokakovostna svetilka LED, ki deluje desetletja

- Manj bleščanja. Več udobja.

Značilnosti

Primerno za nizke stropne
Tanka oblika
Dolga življenjska doba do 15.000 ur
 Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

EyeComfort s prepleteno optiko

Tehnologija prepletene optike izboljša splošno izkušnjo osvetlitve v vašem vsakodnevnem življenju. Tehnologija mikro leč z vzorci 3D za lažjo razpršitev svetlobe zagotavlja enakomerno porazdelitev svetlobe za vidno

zmanjšanje bleščanja. Ta osvetlitev ne zagotavlja samo mehke in enakomerne svetlobe, ki očem nudi več udobja, vendar tudi jasno prerazporedi svetlobo in ustvari manj bleščečo svetlobo v osvetljenem prostoru.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Okrogla

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Plastika

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 7.500
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 100 stopinj
- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 2
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 72 lm/W

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Vgradne svetilke
- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 120 mA

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,091 kg
- Dolžina vgradnega dela: 117 mm
- Skupna višina: 35 mm
- Celotna dolžina: 165 mm
- Skupna širina: 165 mm
- Izrez za vgradno stropno svetilko: 15.0 cm x 15.0 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Premer: 165 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1660
- Barva svetlobe: 3000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Moč priložene sijalke: 16.5
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti

- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169173828
- Neto teža: 0,09 kg
- Bruto teža: 0,13 kg
- Višina: 16,6 cm
- Dolžina: 4,2 cm
- Širina: 16,6 cm



Datum izdaje: 2025-09-03
Različica: 0.323

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com