

PHILIPS


Stropni/stenski
reflektor Bracia 2 x

Stropni/stenski reflektorji

2700 K

Bela

ClickFix



8720169174764



Elegantni LED-reflektorji za močno osvetlitev vsakega prostora v vašem domu.

Družina LED-reflektorjev Bracia je zasnovana za osvetlitev vašega doma s toplo belo svetlobo. Brezčasna zasnova in Philipsova kakovost nudita popolno rešitev, ki vam bo služila vrsto let. Nastavljiva glava in širok kot svetlobnega snopa zagotavljata izdatno osvetlitev katerega koli prostora, bodisi dnevne sobe ali hodnika. Reflektorji Bracia so odlični tudi za osvetlitev kuhinjskih delovnih površin ali katerega koli prostora, kjer potrebujete obilico močne svetlobe.

Enostavna uporaba

- Nastavljiva glava reflektorja

Varčne svetlobne rešitve

- Do 80 % manjša poraba energije
- Dolga življenjska doba do 25.000 ur

Napredna LED-osvetlitev

- 5-letna garancija za sistem LED

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten material z dolgo življenjsko dobo

Posebne značilnosti

- Močna svetloba z enakomerno porazdelitvijo

Visokokakovostna svetloba

- EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Značilnosti

Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

Do 80 % manjša poraba energije



Svetilke LED v primerjavi s tradicionalnimi svetili z enako svetilnostjo prihranijo do 80 % električne energije. Ko kupite LED-svetilko Philips, takoj privarčujete. Vsakič, ko svetlobni vir nadomestite z LED-svetilko, bo rezultat varčevanja viden pri nižjem računu za električno energijo.

Dolga življenjska doba do 25.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna svetilka LED traja do 25.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste doma uživali v popolnem svetlobnem vzdušju.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilo Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED (modul LED in pogonska enota).

Visokokakovosten material z dolgo življenjsko dobo

Reflektor je izdelan iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgotrajno življenjsko dobo, ki bo krasil in osvetljeval vaš dom še veliko let.

Močna svetloba z enakomerno porazdelitvijo

Če želite resnično osvetliti svoje prostore, izberite to svetilko, ki omogoča enakomerno porazdelitev svetlobe.

EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči



Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadar koli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnitvijo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). To Philipsovo svetilo LED ne poskrbi le za udobno svetlobo, ampak ostane takšno skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavlja dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Namestitev click!FIX: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Topla bela svetloba: Da

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Hodnik
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropni/stenski reflektorji
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: ClickFix

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 84 mA
- Učinkovitost: 100 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,43 kg
- Višina: 12,5 cm
- Dolžina: 26 cm
- Širina: 8 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 25.000 h
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 1100
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Moč priložene sijalke: 11
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Število svetlobnih virov: 2

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169174764
- Neto teža: 0,43 kg
- Bruto teža: 0,58 kg
- Višina: 27 cm
- Dolžina: 10,4 cm
- Širina: 13 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.343

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com