

PHILIPS

Prozorna sijalka z žarilno nitko 100 W A60 E27

Ultra učinkovita

2700 K

1535 lm

50000h



8720169187979



Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Philipsova sijalka LED omogoča splošno razsvetljavo doma za dnevne aktivnosti. Takoj boste prihranili pri energetskih stroških ter zmanjšali pogostost menjave sijalk in pri tem ohranili kakovost razsvetljave.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Zasnovano za daljšo življenjsko dobo in varčevanje z energijo

- Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let

Značilnosti

Izdelano za udobje vaših oči



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot

da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let



Naj pogosto menjavanje sijalk postane preteklost. Z življenjsko dobo do 50.000 ur naše ultraučinkovite sijalke LED zdržijo 3,5-krat dlje od standardnih Philipsovih sijalk LED, zato lahko uživate v popolni svetlobni rešitvi več kot 50 let.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Glass

Dimenzije sijalke

- Višina: 10,4 cm
- Širina: 6 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 500.000
- Nominalna življenjska doba: 50.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 300 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 1535 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 210 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169187979
- EOC: 872016918797900
- Ime izdelka: LED CLA 100WA60 E27 2700K CL UE SRT4

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.4
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 7,3 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 100 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): A

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,4 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1442625

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169187979
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-05-06
Različica: 0.461

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com