

PHILIPS


Jantarna sijalka z žarilno nitko 40 W A60 E27

LED

1800K

470 lm

15000h



8720169191273



Oblika, ki se lahko pokaže

Nova kolekcija Deco bo vaš dom preobrazila s popolno mešanico (tople) bele svetlobe in minimalističnim občutkom razsvetljave.

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Izberite sonaravno rešitev

- Cevne sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let
- Do 90-odstotni prihranek energije

Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali izklopljena

- LED v starinskem stilu

Značilnosti

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko



Sodobna, energijsko varčna standardna LED-sijalka z lepo oblikovano zasnovo in znanimi dimenzijami. Popolna trajnostna zamenjava za tradicionalne standardne sijalke z žarilno nitko.

Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur



Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati cevni sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

Do 90-odstotni prihranek energije



Uživajte v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost svetlobe. Če zamenjate svoje obstoječe halogenske sijalke ali sijalke z žarilno nitko, energetske stroške takoj zmanjšate za več kot 90 %

Starinski videz (2000 K in 2200 K)

Predstavljajte si starinski videz klasične razsvetljave s prednostmi tehnologije LED. S sijalkami Philips Vintage LED z žarilno nitko dobite klasičen videz, ki ste ga navajeni, s praktično energijsko učinkovitostjo. Uživajte v klasičnem videzu in jantarjevem sijaj starinskih sijalk z žarilno nitko. Prozorna jantarno obarvana steklena sijalka, medeninast nastavek in starinski stil žarilne nitke LED dodajo starinski pridih dekorativni razsvetljavi v vašem domu. Elegantna spirala nitke zagotavlja prijeten in topel ambient.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Jantarna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Glass

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 1800 K
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 818 | CCT of 1800K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 67 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Dekorativa

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169191273
- EOC: 872016919127300
- Ime izdelka: LED A60 40W 1800K E27 NDSRT Amber 1PF

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: AC 230 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Poraba energije: 7 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 104 mm
- Celotna dolžina: 104 mm
- Skupna širina: 60 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169191273
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.448

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com