

PHILIPS

Jantarna sijalka z žarilno
nitko 25 W B35 E14


LED

2200 K

250 lm

15000h

Možnost zatemnitve



8720169191631



Oblika, ki se lahko pokaže

Nova kolekcija Deco bo vaš dom preobrazila s popolno mešanico (tope) bele svetlobe in minimalističnim občutkom razsvetljave.

Visokokakovostna svetloba

- Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 10 let

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Izberite sonaravno rešitev

- Do 90-odstotni prihranek energije

Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali izklopljena

- LED v starinskem stilu

Značilnosti

Ocenjena povprečna življenjska doba je 10.950 ur

Z življenjsko dobo sijalk do 10.950 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni svetlobni rešitvi tudi več kot 10 let.

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko



Sodobna, energijsko varčna standardna LED-sijalka z lepo oblikovano zasnovo in znanimi dimenzijami. Popolna trajnostna zamenjava za tradicionalne standardne sijalke z žarilno nitko.

Do 90-odstotni prihranek energije



Uživajte v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost svetlobe. Če zamenjate svoje obstoječe halogenske sijalke ali sijalke z žarilno nitko, energetske stroške takoj zmanjšate za več kot 90 %

Starinski videz (2000 K in 2200 K)

Predstavljajte si starinski videz klasične razsvetljave s prednostmi tehnologije LED. S sijalkami Philips Vintage LED z žarilno nitko dobite klasičen videz, ki ste ga navajeni, s praktično energijsko učinkovitostjo. Uživajte v klasičnem videzu in jantarjevem sijaj starinskih sijalk z žarilno nitko. Prozorna jantarno obarvana steklena sijalka, medeninast nastavek in starinski stil žarilne nitke LED dodajo starinski pridih dekorativni razsvetljavi v vašem domu. Elegančna spirala nitke zagotavlja prijeten in topel ambient.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena podolgovata
- Vtičnica: E14
- Premaz sijalke: Jantarna
- Možnost zatemnitve: Samo s posameznimi zatemnilnimi stikali
- Bulb Material: Glass

Dimenzije sijalke

- Višina: 9,7 cm
- Širina: 3,5 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2200 K
- Nazivni svetlobni tok: 250 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 822 | CCT of 2200K

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, Dekorativa

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 83 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169191631
- EOC: 872016919163100
- Ime izdelka: LED B35 25W 2200K E14 Amber Sp DIM 1PF

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: AC 230 V
- Moč: 3 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 25 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): G

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 9,7 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1430266

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169191631
- Neto teža: 0,01 kg
- Bruto teža: 0,03 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-03-28
Različica: 0.385

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com