

PHILIPS

Stropna svetilka Izso
40 W

Stropne svetilke

2700–6500 K

Bela

Možnost zatemnitve; daljinski
upravljalnik



8720169196094



Nastavitev želene razpoloženjske svetlobe na dosegu rok

S samo nekaj preprostimi kliki na daljinskem upravljalniku vam Philipsova All-In-One stropna svetilka LED nudi popolno prilagodljivost in udobje za enostavno prilagajanje nastavitev svetlobe. Udobna luč, ki je prijetna za vaše oči. Ustvarite želene ambiente s svetlobo, ki pozna vaše potrebe.

Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Upravljanje

- Nastavljiva osvetlitev – od tople bele do hladne dnevne svetlobe
- Nadzor svetlosti s spominsko funkcijo
- 4 prednastavljeni prizori
- Daljinski upravljalnik zagotavlja enostavno upravljanje nastavitev svetlobe v dosegu 10 metrov.
- Daljinski upravljalnik z možnostjo stenske namestitve

Značilnosti

Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je

prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Nastavljiva osvetlitev – od tople bele do hladne dnevne svetlobe

Nastavljiva osvetlitev vam omogoča spreminjanje barve svetlobe glede na vaše razpoloženje ali dejavnost. Topla bela svetloba je idealna za sprostitve, hladna dnevna svetloba pa za popolno osredotočenost.

Nadzor svetlosti s spominsko funkcijo

Zapomni si posamezne ravni svetlosti, ki so vam všeč.

4 prednastavljeni prizori

Uživajte v različnih vzdušjih s prednastavljenimi svetlobnimi prizori za vsako priložnost.

Daljinski upravljalnik zagotavlja enostavno upravljanje nastavitvev svetlobe v dosegu 10 metrov.

S tem daljinskim upravljalnikom lahko vklopite ali izklopite luči ali spremenite svetlost in barvo v dosegu 10 metrov.

Daljinski upravljalnik z možnostjo stenske namestitve

S priloženim nosilcem lahko daljinski upravljalnik namestite tam, kjer potrebujete dodatno stikalo – ožičenje ni potrebno.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Okrogla
- Možnost zatemnitve: Da

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Plastika

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 20 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000
- Nominalna življenjska doba: 20.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Da

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, Daljinski upravljalnik

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 210 mA
- Učinkovitost: 107 lm/W

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.9

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,1 kg
- Višina: 7 cm
- Dolžina: 47 cm
- Širina: 47 cm

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169196094
- Neto teža: 1,07 kg
- Bruto teža: 1,84 kg
- Višina: 8,6 cm
- Dolžina: 55,3 cm
- Širina: 55,8 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Premer: 470 mm
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 4300
- Barva svetlobe: 2700-6500
- Omrežno napajanje: AC 220-240
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I



Datum izdaje: 2025-05-13
Različica: 0.332

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com