

# PHILIPS

Sijalka 60 W A60  
E27, 3-krat

Smart LED

Barvna pametna sijalka

Do 806 lumnov

Preprosto priključite in uporabljajte

Upravljanje z aplikacijo ali glasom



8720169204423



## Pametna svetila za vsakodnevno življenje

Philipsove LED-sijalke zagotavljajo preprosto rešitev za izbiro barv, ki ustrezajo vaši željeni uporabi. Zasnovane so, da oddajajo čudovito svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in omogočijo takojšen, znaten prihranek energije. S čisto in elegantno obliko je ta sijalka popolna za zamenjavo vaših tradicionalnih sijalk.

### **Enostavna namestitev**

- Enostavno priključite in uporabljajte

### **Pametno upravljanje**

- Upravljajte kjerkoli z vašim pametnim telefonom
- Svetila upravljajte prostoročno z glasom

### **Pametne funkcije**

- Prednastavljanje funkcij za dobro počutje
- Samodejno upravljanje svetil z urniki

### **Načini osvetlitve**

- Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve
- Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini

# Značilnosti

## Enostavno priključite in uporabljajte



WiZ deluje z obstoječim brezžičnim usmerjevalnikom, tako da ne potrebujete dodatnega prehoda. Priključite novo svetilo, prenesite aplikacijo WiZ in že ste pripravljeni na uporabo.

## Svetila upravljajte kjerkoli



S pametnim telefonom upravljajte svetila WiZ od koder koli. Ni vam treba skrbeti, če ste pred odhodom od doma pustili luči prižgane. Aplikacija WiZ je na voljo za iOS in Android.

## Svetila upravljajte prostoročno z glasom



Če omogočite integracijo s pomočnikom Google oziroma Alexa ali dodate bližnjico za Siri, lahko svetila upravljate kar s svojim glasom.

## Prednastavljanje funkcij za dobro počutje

V aplikaciji WiZ uporabite prednastavljene funkcije za dobro počutje ter uživajte v vzorcih osvetlitve, ki kar najbolj ustrezajo vašemu dnevnemu cirkadianemu ritmu. WiZ vam bo zagotovil močno dnevno svetlobo, kadar potrebujete poživitev in zbranost, ter nato neopazno prešel v nežno toplo belo svetlobo, ki vam bo pomagala pri sprostitvi in boljšem spancu.

## Samodejno upravljanje svetil z urniki

Uporabite samodejno upravljanje svetil, ki ustreza vašim dnevnim in tedenskim rutinam. Načrtujte vklop svetil ob trenutku, ko prispete domov, in jih ugasnite, ko jih ne potrebujete.

## Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve



Izberite iz palete milijonov barv, da v svojem domu ustvarite neverjetno vzdušje. Uživajte v prefinjenih razlikah, ki zaradi dinamičnih svetlobnih učinkov zasijejo v vašem okolju.

## Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini



Izbirajte iz širokega nabora odtenkov od poživljajoče hladno bele do nežne tople bele ali pa izberite enega od prednastavljenih načinov, kot sta Zbranost in Sprostitev, ter ustvarite najboljše vzdušje za svoje dejavnosti.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: A60
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: Pametna sijalka Wi-Fi
- Vrsta stekla: Motno
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Brežžična zatemnitev

## Dimenzije sijalke

- Višina: 12,2 cm
- Teža: 0,195 kg
- Širina: 6 cm

## Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 25 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 25.000 h

## Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2200–6500 K
- Svetla barva kategorije: Barvna
- Nazivni svetlobni tok: 806 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba

## Razno

- Udobje oči: Da

## Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 65 mA
- Učinkovitost: 94 lm/W

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169204423
- EOC: 872016920442300
- Ime izdelka: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT6

## Poraba energije

- Koefficient moči: 0.5
- Napetost: 220–240 V
- Moč: 8,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

## Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 12,2 cm

## Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 25.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 806 lm
- Nazivna moč: 8.5 W

## Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1877826
- Referenca za merjenje toka: Sphere

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169204423
- Neto teža: 0,15 kg
- Bruto teža: 0,27 kg
- Višina: 15,5 cm
- Dolžina: 8,5 cm
- Širina: 18 cm



Datum izdaje: 2025-04-19  
Različica: 0.333

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)