

PHILIPS

Reflektor 50 W
PAR16 GU10, 3-krat

Smart LED

Barvna pametna sijalka

Do 345 lumnov

Preprosto priključite in
uporabljajte

Upravljanje z aplikacijo ali
glasom



8720169210356



Pametna svetila za vsakodnevno življenje

Pametna sijalka Philips Smart LED GU10 bo standardne vgradne nosilce ali reflektorje popestrila z razpršeno, nastavljivo, toplo ali hladno belo svetlobo. Sijalka je povezana s tehnologijo WiZ. Uporabite jo z obstoječim omrežjem Wi-Fi in jo upravljajte z aplikacijo WiZ ali svojim glasom.

Enostavna namestitev

- Enostavno priključite in uporabljajte. Deluje z vašim obstoječim omrežjem Wi-Fi.

Pametno upravljanje

- Upravljajte kjerkoli z vašim pametnim telefonom
- Svetila upravljajte prostoročno z glasom

Pametne funkcije

- Prednastavljanje funkcij za dobro počutje
- Samodejno upravljanje svetil z urniki

Načini osvetlitve

- Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve
- Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini

Značilnosti

Preprosto priključite in uporabljajte

WiZ deluje z vašim obstoječim brezžičnim usmerjevalnikom, saj ne potrebujete dodatnega prehoda. Svetilo preprosto priklopite, prenesite aplikacijo WiZ in že ste pripravljeni na uporabo.

Svetila upravljajte kjerkoli



S pametnim telefonom upravljajte svetila WiZ od koder koli. Ni vam treba skrbeti, če ste pred odhodom od doma pustili luči prižgane. Aplikacija WiZ je na voljo za iOS in Android.

Svetila upravljajte prostoročno z glasom




Če omogočite integracijo s pomočnikom Google oziroma Alexa ali dodate bližnjico za Siri, lahko svetila upravljate kar s svojim glasom.

Prednastavljanje funkcij za dobro počutje

V aplikaciji WiZ uporabite prednastavljene funkcije za dobro počutje ter uživajte v vzorcih osvetlitve, ki kar najbolje ustrezajo vašemu dnevnemu cirkadianemu ritmu. WiZ vam bo zagotovil močno dnevno svetlobo, kadar potrebujete poživitev in zbranost, ter nato neopazno prešel v nežno toplo belo svetlobo, ki vam bo pomagala pri sprostitvi in boljšem spancu.

Samodejno upravljanje svetil z urniki



Uporabite samodejno upravljanje svetil, ki ustreza vašim dnevnim in tedenskim rutinam. Načrtujte vklop svetil ob trenutku, ko prispete domov, in jih ugasnite, ko jih ne potrebujete.

Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve



Izberite iz palete milijonov barv, da v svojem domu ustvarite neverjetno vzdušje. Uživajte v prefinjenih razlikah, ki zaradi dinamičnih svetlobnih učinkov zasijejo v vašem okolju.

Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini



Izbirajte iz širokega nabora odtenkov od poživljajoče hladno bele do nežne toplo bele ali pa izberite enega od prednastavljenih načinov, kot sta Zbranost in Sprostitev, ter ustvarite najboljše vzdušje za svoje dejavnosti.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: PAR16
- Vtičnica: GU10
- Tehnologija: Pametna sijalka Wi-Fi
- Vrsta stekla: Motno
- Možnost zatemnitve: Brežžična zatemnitev

Dimenzije sijalke

- Višina: 5,8 cm
- Teža: 0,15 kg
- Širina: 5 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 2200-6500 K
- Svetla barva kategorije: Barvna
- Nazivni svetlobni tok: 345 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 40 mA
- Učinkovitost: 73 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169210356
- EOC: 872016921035600
- Ime izdelka: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 3CT6

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.51
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 4,7 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 50 W

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 5,8 cm

Nazivne vrednosti

- Nazivni kot snopa: 36 stopinj
- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 345 lm
- Nazivna najvišja intenzivnost: 550 cd
- Nazivna moč: 4.7 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Referenca za merjenje toka: Narrow Cone



Datum izdaje: 2024-11-13
Različica: 0.316

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com