

PHILIPS

Sijalka z žarilno nitko 60 W E27

Smart LED

2700-4000

Do 903 lumnov

Preprosto priključite in uporabljajte

Upravljanje z aplikacijo ali glasom



8720169241435



Pametna svetila za vsakodnevno življenje

Ultra učinkovita pametna sijalka Philips A60 je naša najbolj energijsko učinkovita pametna sijalka. Ta pametna sijalka razreda A porabi 40 % manj energije kot standardne sijalke LED ter povezane svetilke LED in povezane sijalke LED. Zaradi priročne brezžične zatemnitve in preproste povezave Wi-Fi je upravljanje teh svetilk izjemno preprosto, pri čemer vam ni treba namestiti dragega zatemnilnega stikala. Če vas zanima prehod na pametno osvetlitev, ste na pravem mestu: najboljša energijska učinkovitost v svojem razredu, ki je na voljo takoj, z dodatnimi pametnimi funkcijami, ki jih lahko uporabljate, kadar jih potrebujete.

Enostavna namestitev

- Enostavno priključite in uporabljajte

Pametno upravljanje

- Upravljajte kjerkoli z vašim pametnim telefonom

Pametne funkcije

- Prednastavljene funkcije dobrega počutja
- Samodejno upravljanje naprav z urniki
- Spremljanje porabe energije

8720169241435

Načini osvetlitve

- Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini

Zasnova

- Več načinov uporabe in enostavna namestitvev

Značilnosti

Enostavno priključite in uporabljajte



WiZ deluje z obstoječim brezžičnim usmerjevalnikom, tako da ne potrebujete dodatnega prehoda. Priključite novo svetilo, prenesite aplikacijo WiZ in že ste pripravljeni na uporabo.

Svetila upravljajte kjerkoli




S pametnim telefonom upravljajte svetila WiZ od koder koli. Ni vam treba skrbeti, če ste pred odhodom od doma pustili luči prižgane. Aplikacija WiZ je na voljo za iOS in Android.

Prednastavljene funkcije dobrega počutja



Uporabite prednastavljene funkcije dobrega počutja v aplikaciji WiZ in uživajte v vzorcu osvetlitve, ki je najbolj primeren za vaš dnevni cirkadiani ritem. Aplikacija WiZ vam bo zagotovila svetlo dnevno svetlobo, ko boste potrebovali energijo in osredotočenost na delo, proti večeru pa bo osvetlitev postopno prešla v mehko toplo belo, da se boste sprostili in bolje spali.

Samodejno upravljanje naprav z urniki



Načrtujte vklop ali izklop naprave, ki ustreza vaši dnevni rutini, in prihranite energijo.

Spremljanje porabe energije




Aplikacija WiZ beleži porabo energije vaših svetil. Oglejte si tedensko ali dnevno poročilo ter preudarno načrtujte optimizirano porabo energije doma.

Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini



Izberajte iz širokega nabora odtenkov od poživljajoče hladno bele do nežne toplo bele ali pa izberite enega od prednastavljenih načinov, kot sta Zbranost in Sprostitev, ter ustvarite najboljše vzdušje za svoje dejavnosti.

Več načinov uporabe in enostavna namestitve



Preprosto prilepite na zeleno površino – izložbena okna, spuščene stropne, delovne postaje in pod viseče omarice. Poživitev in dodaten poudarek za vaše pohištvo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: A60
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: Pametna sijalka Wi-Fi
- Vrsta stekla: Prozorna
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Brezžična zatemnitev

Dimenzije sijalke

- Višina: 12,7 cm
- Teža: 0,055 kg
- Širina: 6 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 51 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 50.000 h

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 300 stopinj
- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700–4000 K
- Svetla barva kategorije: Nastavljiva bela
- Nazivni svetlobni tok: 903 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 42 mA
- Učinkovitost: 210 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Ime izdelka: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.48
- Napetost: 220–240 V
- Moč: 4,3 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): A

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 12,7 cm

Nazivne vrednosti

- Nazivni kot snopa: 300 stopinj
- Predvidena življenjska doba: 50.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 903 lm
- Nazivna moč: 4.3 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1901110
- Referenca za merjenje toka: Sphere

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169241435
- Neto teža: 0,06 kg
- Bruto teža: 0,06 kg
- Višina: 15,5 cm
- Dolžina: 8,5 cm
- Širina: 8,5 cm



Datum izdaje: 2025-04-19
Različica: 0.332

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com