

PHILIPS

Stoječa/svetilka za
osvetlitev poti Bustan 3,8
W

Zunanja svetila

2700 K

Antracit

Vodoodporna



8720169257290



Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu na trajnosten način

Ultra učinkovita zunanja svetila Philips Bustan temeljijo na revolucionarni novi tehnologiji za zmanjšanje emisij ogljika, odpadnih materialov in porabe energije. Zaradi neverjetne življenjske dobe 50.000 ur ta svetila zdržijo več kot dvakrat dlje od enakovrednih Philipsovih zunanjih svetil LED, pri tem pa porabijo kar 50 % manj energije – ravno to je potrebno za bolj trajnosten planet.

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 50.000 ur
- Ultra učinkovita
- Do 80 % manjša poraba energije

Napredna LED-osvetlitev

- 5-letna garancija za sistem LED

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Posebne značilnosti

- Zmogljiva svetloba

8720169257290


Visokokakovostna svetloba

- Topla bela svetloba – 2700 K

Značilnosti

Dolga življenjska doba do 50.000 ur

Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 50.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

Ultra učinkovita

Porabi vsaj 50 % manj energije v primerjavi z enakovrednimi Philipsovimi standardnimi sijalkami LED.

Do 80 % manjša poraba energije

Svetilke LED v primerjavi s tradicionalnimi svetili z enako svetilnostjo prihranijo do 80 % električne energije. Ko kupite LED-svetilko Philips, takoj privarčujete. Vsakič, ko svetlobni vir nadomestite z LED-svetilko, bo rezultat varčevanja viden pri nižjem računu za električno energijo.

5-letna garancija za sistem LED


Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilo Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED (modul LED in pogonska enota).

IP44 – odporno na vremenske pogoje

Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščiten pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Zmogljiva svetloba

To Philipsovo zunanje svetilo daje močno svetlobo. Izjemno svetla osvetlitev za svetel vrt ali teraso.

Topla bela svetloba – 2700 K

Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja toplo in sproščujočo belo svetlobo z 2700 K.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Aluminij

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Ne
- Topla bela svetloba: Da
- Osrednji predmet: Ne

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stoječe svetilke/svetilke za osvetlitev poti
- Udobje oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Poraba energije

- Moč: 4,3 W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,655 kg
- Višina: 40 cm
- Dolžina: 22 cm
- Širina: 9 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 50.000 h
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 800
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: B
- Največja moč nadomestne sijalke: 3.8 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Da

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169257290
- Neto teža: 1,66 kg
- Bruto teža: 1,89 kg
- Višina: 44,8 cm
- Dolžina: 9,3 cm
- Širina: 22,3 cm



Datum izdaje: 2025-03-27
Različica: 0.303

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com