

PHILIPS

Stropna svetilka Amigo
Ventilator 60 + 25 W

Stropne ventilatorske
svetilke

3000/4400/6500 K

Bela

Možnost zatemnitve; daljinski
upravljalnik



8720169260627



Nastavitev zelene razpoloženjske svetlobe na dosegu rok

Philipsova stropna LED-svetilka z ventilatorjem združuje svetlobo po vaših željah s prijetnim pišem, vključuje pa tudi daljinski upravljalnik.

Preprosta uporaba

- Zagotovite si celoletno uporabo
- Uživate v prijetnem pihljanju

Značilnosti

Zagotovite si celoletno uporabo

Po zaslugi poletnega in zimskega načina delovanja lahko v vsakem trenutku uporabite najprimernejše nastavitve za kroženje zraka v prostoru.

Uživajte v prijetnem pihljanju

Zagotovite si morsko sapico v katerem koli prostoru v hiši s funkcijo Natural Breeze, ki omogoča dinamične nastavitve hitrosti ventilatorja.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Plastika

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Da

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne ventilatorske svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, Daljinski upravljalnik

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 380 mA
- Učinkovitost: 108 lm/W

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.9

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 2,1 kg
- Višina: 14,2 cm
- Dolžina: 57,7 cm
- Širina: 57,7 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Premer: 577 mm
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 6500
- Barva svetlobe: 3000/4400/6500
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169260627
- Neto teža: 2,1 kg
- Bruto teža: 3,4 kg
- Višina: 62 cm
- Dolžina: 17 cm
- Širina: 61,5 cm



Datum izdaje: 2025-06-05
Različica: 0.206

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com