

# PHILIPS

Stenska svetilka  
Splay 3,8 W

Zunanja svetila

2700 K

Antracit

Vodoodporna



8720169263796



## Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu na trajnosten način

Zunanja stenska svetilka LED Philips Splay v antracitno sivi objema svetlobno telo v vzdržljivem ogrodju iz litega aluminija. Ta ultra učinkovita zunanja svetila temeljijo na revolucionarni novi tehnologiji za zmanjšanje emisij ogljika, odpadnih materialov in porabe energije.

### **Varčne svetlobne rešitve**

- Dolga življenjska doba do 50.000 ur
- Ultra učinkovita
- Do 80 % manjša poraba energije

### **Napredna LED-osvetlitev**

- 5-letna garancija za sistem LED

### **Zasnovano za uporabo na prostem**

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

### **Posebne značilnosti**

- Zmogljiva svetloba


### **Visokokakovostna svetloba**

- Topla bela svetloba – 2700 K

# Značilnosti

**Dolga življenjska doba do 50.000 ur**

Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 50.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

**Ultra učinkovita**

Porabi vsaj 50 % manj energije v primerjavi z enakovrednimi Philipsovimi standardnimi sijalkami LED.

**Do 80 % manjša poraba energije**

Svetilke LED v primerjavi s tradicionalnimi svetili z enako svetilnostjo prihranijo do 80 % električne energije. Ko kupite LED-svetilko Philips, takoj privarčujete. Vsakič, ko svetlobni vir nadomestite z LED-svetilko, bo rezultat varčevanja viden pri nižjem računu za električno energijo.

**5-letna garancija za sistem LED**


Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilo Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED (modul LED in pogonska enota).

**IP44 – odporno na vremenske pogoje**

Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

**Zmogljiva svetloba**

To Philipsovo zunanje svetilo daje močno svetlobo. Izjemno svetla osvetlitev za svetel vrt ali teraso.

**Topla bela svetloba – 2700 K**

Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja toplo in sproščujočo belo svetlobo z 2700 K.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Kovina

## Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 50.000

## Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Ne
- Topla bela svetloba: Da
- Osrednji predmet: Ne

## Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K

## Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

## Poraba energije

- Poraba energije: 4,3

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,6 kg
- Skupna višina: 240 mm
- Celotna dolžina: 160 mm
- Skupna širina: 80 mm

## Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

## Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 800
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: B
- Največja moč nadomestne sijalke: 3,8
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169263796
- Neto teža: 0,6 kg
- Bruto teža: 0,7 kg
- Višina: 30 cm
- Dolžina: 10 cm
- Širina: 12 cm



Datum izdaje: 2025-08-30  
Različica: 0.312

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)