

PHILIPS

Stenska svetilka
Camill 1,4 W

Zunanja svetila

3000 K

Črna

Senzor; solarno; vodoodporno



8720169263918



Naša najbolj energetske učinkovita svetila LED doslej.

Dodajte svoji zunanji steni starinski videz s črno zunanjo stensko LED-svetilko Philips. Njena močna razpršena svetloba je idealna tudi za osvetlitev vašega vhoda. Njen retro dizajn omogoča uživanje na prostem na eleganten način.

Enostavna namestitve

- Napeljava ni potrebna

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 50.000 ur
- Ultra učinkovita solarna svetila

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Posebne značilnosti

- Svetilka z dvojno svetlostjo
- Vgrajen senzor gibanja in dnevno-nočni senzor

Visokokakovostna svetloba

- Močna bela svetloba – 3000K

Značilnosti

Napeljava ni potrebna




Ta svetilka se v celoti napaja s sončno energijo. Napeljava ni potrebna, kar omogoča enostavno postavljanje in prestavljanje na vrtu ali drugem zunanjem prostoru.

Dolga življenjska doba do 50.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 50.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

Ultra učinkovita solarna svetila



S Philipsovimi ultra učinkovitim solarnim sistemom ta svetila svetijo do 35 ur s polno napolnjeno baterijo. Uživajte v močni svetlobi vso noč ali celo v slabem oz. oblačnem vremenu.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Svetilka z dvojno svetlostjo


Ustvarite prilagodljivo in privlačno vzdušje s funkcijo dvojne svetlosti. Luč se zatemni v mirovanju in se samodejno vklopi ob prisotnosti ljudi, kar zagotavlja pravo raven svetlobe, ko jo potrebujete.

Vgrajen senzor gibanja in dnevno-nočni senzor



Z vgrajenim senzorjem gibanja vas te luči samodejno pozdravijo, ko se zvečer vrnete domov, ali zasvetijo ob prihodu obiskovalcev. Unikatna dnevno-nočna funkcija samodejno vklopi luči, ko se zunaj stemni – popolno za dolge poletne večere in vašo varnost.

Močna bela svetloba – 3000K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja močno belo svetlobo s 3000 K.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Plastika

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 50.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Da
- Sončna energija: Da
- Topla bela svetloba: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne funkcije: Senzor, Solarne luči, Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,48 kg
- Skupna višina: 205 mm
- Celotna dolžina: 190 mm
- Skupna širina: 140 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 250
- Barva svetlobe: 3000 K
- Omrežno napajanje: 4 V
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: A
- Največja moč nadomestne sijalke: 1,4
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred III – varna zelo nizka napetost
- Zamenljiv svetlobni vir: Da

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169263918
- Neto teža: 0,48 kg
- Bruto teža: 0,7 kg
- Višina: 24 cm
- Dolžina: 16,5 cm
- Širina: 15 cm



Datum izdaje: 2025-09-17
Različica: 0.356

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com