

PHILIPS

Stoječa/svetilka za
osvetlitev poti Enkara 0,2
W

Zunanja svetila

2700 K

Črna

Senzor; solarno; vodoodporno



8720169265462



Dolgotrajna vrtna svetilka na sončno energijo za vse letne čase

Svetilka za hišne številke Philips Enkara je zanesljiva solarna svetilka, ki sveti dlje časa, zmanjšuje porabo energije in podpira trajnost.

Enostavna namestitev

- Napeljava ni potrebna

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Napredna LED-osvetlitev

- Visokokakovostna svetloba LED

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Napeljava ni potrebna



Ta svetilka se v celoti napaja s sončno energijo. Napeljava ni potrebna, kar omogoča enostavno postavljanje in prestavljanje na vrtu ali drugem zunanjem prostoru.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 15.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

Visokokakovostna svetloba LED



Ta svetila LED uporabljajo edinstveno Philipsovo rešitev. Vklonijo se takoj in omogočajo optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarjajo živahne barve vašega vrta.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Plastika

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Da
- Učinek razpršene svetlobe: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Visokokakovosten material: Da
- Sončna energija: Da
- Topla svetloba, z možnostjo zatemnitve: Ne
- Topla bela svetloba: Da
- Osrednji predmet: Ne

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Senzor, Solarne luči, Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,364 kg
- Skupna višina: 230 mm
- Celotna dolžina: 180 mm
- Skupna širina: 60 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 17
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: 4 V
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: ni na voljo
- Največja moč nadomestne sijalke: 0,2
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred III – varna zelo nizka napetost

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169265462
- Neto teža: 0,36 kg
- Bruto teža: 0,48 kg
- Višina: 24 cm
- Dolžina: 6,8 cm
- Širina: 19 cm



Datum izdaje: 2025-09-17
Različica: 0.283

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com