

PHILIPS

Stenska svetilka Mirth
25 W E27, brez sijalke

Zunanja svetila

Brez sijalke

Črna

Vodoodporna



8720169266490



Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu

Ta zunanja svetilka je zasnovana glede na najnovejše trende in življenjske sloge, da ustvari ambient, ki ste si ga vedno želeli.

Enostavna uporaba

- Sijalka ni priložena

Vnesite eleganco na svoj vrt

- Odločite se za zunanjo stensko svetilko

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten material

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Sijalka ni priložena

Svetilu sijalka ni priložena, zato lahko izberete vir svetilnosti, ki najbolj ustreza prostoru in vašemu okusu. Z izbiro Philipsove sijalke LED boste zagotovili visoko kakovost vira svetilnosti z dolgo življenjsko dobo.

Odločite se za zunanjo stensko svetilko

S to stensko svetilko lahko najboljše izkoristite prostor okoli svojega doma, saj je odlična za namestitev v bližini vhodnih vrat ali na stene terase.

Visokokakovosten material



Philipsova zunanja svetilka je izdelana iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščiten pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Ne
- Topla bela svetloba: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,99 kg
- Skupna višina: 240 mm
- Celotna dolžina: 140 mm
- Skupna širina: 100 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 220–240 V
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: ni na voljo
- Pritrditev/vznožek: E27
- Največja moč nadomestne sijalke: 25
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169266490
- Neto teža: 0,99 kg
- Bruto teža: 1,1 kg
- Višina: 25 cm
- Dolžina: 10,5 cm
- Širina: 14,5 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.348

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com