

PHILIPS

Stenska svetilka
Laven 6 W

Zunanja svetila

2700 K

Črna

Vodoodporna



8720169266599



Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu

Ta zunanja svetilka je zasnovana glede na najnovejše trende in življenjske sloge, da ustvari ambient, ki ste si ga vedno želeli. Na voljo v topli ali hladni beli svetlobi.

Napredna LED-osvetlitev

- Visokokakovostna svetloba LED

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten material

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Visokokakovostna svetloba

- Topla bela svetloba – 2700 K

Značilnosti

Visokokakovostna svetloba LED

Sijalka LED v tej svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Zasveti takoj in zagotavlja optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

Visokokakovosten material




Philipsova zunanja svetilka je izdelana iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Topla bela svetloba – 2700 K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja toplo in sproščujočo belo svetlobo z 2700 K.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 25.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Ne
- Topla bela svetloba: Da
- Osrednji predmet: Ne

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,5 kg
- Skupna višina: 135 mm
- Celotna dolžina: 140 mm
- Skupna širina: 100 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 720
- Barva svetlobe: 2700 K
- Omrežno napajanje: 220–240 V
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: E
- Največja moč nadomestne sijalke: 6
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169266599
- Neto teža: 0,5 kg
- Bruto teža: 0,59 kg
- Višina: 16 cm
- Dolžina: 12 cm
- Širina: 15 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.293

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com