

PHILIPS

Vgradna svetilka
Fresco 4,6 W

Zunanja svetila

2700 K

Črna

Vodoodporna



8720169266858



Preprosto usmerite visokokakovostno svetilko LED, kamor koli želite

Vgradni reflektor Philips Fresco oddaja čudovito svetlobo LED, ki prikaže elemente vrta v najboljši luči ali učinkovito osvetli temne koticke. Izdelan je iz vzdržljivega nerjavnega jekla, nastavljiva glava pa omogoča usmerjanje svetlobnega snopa.

Enostavna uporaba

- Nastavljiva glava reflektorja

Napredna LED-osvetlitev

- Visokokakovostna svetloba LED

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten material z dolgo življenjsko dobo

Zasnovo za uporabo na prostem

- IP23 – odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

Visokokakovostna svetloba LED

Sijalka LED v tej svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Zasveti takoj in zagotavlja optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

Visokokakovosten material z dolgo življenjsko dobo

Reflektor je izdelan iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgotrajno življenjsko dobo, ki bo krasil in osvetljeval vaš dom še veliko let.

IP23 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP23 pomeni, da je zasnovana za zaščito pred pršenjem vode in popolna izbira za osvetlitev verande ali terase.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Topla bela svetloba: Da

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Vgradne svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,16 kg
- Dolžina vgradnega dela: 110 mm
- Skupna višina: 110 mm
- Celotna dolžina: 100 mm
- Skupna širina: 100 mm
- Izrez za vgradno stropno svetilko: 8.0 cm x 8.0 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 355
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: 220–240 V
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: G
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Največja moč nadomestne sijalke: 4,6
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169266858
- Neto teža: 0,16 kg
- Bruto teža: 0,28 kg
- Višina: 10 cm
- Dolžina: 9 cm
- Širina: 10 cm



Datum izdaje: 2025-09-03
Različica: 0.287

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com