

PHILIPS

Prenosna svetilka Alula 1,2 W

Zunanja svetila

3000 K

Črna

Barve RGB; solarno;
vodoodporno



8720169296503



Več svetlobe na prostem

Ta prenosna solarna svetilka Philips Alula ima načine nastavitve svetlobe 3 v 1. S preprostim potrkanjem ali dotikom lahko uživate v dveh stopnjah svetlosti ali načinu zabave RGB.

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Napredna LED-osvetlitev

- Visokokakovostna svetloba LED

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten material

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Dolga življenjska doba do 15.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 15.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste doma uživali v popolnem svetlobnem vzdušju.

Visokokakovostna svetloba LED



Ta svetila LED uporabljajo edinstveno Philipsovo rešitev. Vključijo se takoj in omogočajo optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarjajo živahne barve vašega vrta.

Visokokakovosten material



Philipsova zunanja svetilka je izdelana iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Plastika

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Da
- Osrednji predmet: Da

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 120 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Prenosne svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: 16 mil. barv, Solarne luči, Vodoodporna

Poraba energije

- Poraba energije: 1,2

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,362 kg
- Skupna višina: 150 mm
- Celotna dolžina: 130 mm
- Skupna širina: 120 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 1 leto

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 80/20
- Barva svetlobe: 3000
- Omrežno napajanje: 5, DC 4
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred III – varna zelo nizka napetost
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169296503
- Neto teža: 0,36 kg
- Bruto teža: 0,44 kg
- Višina: 12 cm
- Dolžina: 14 cm
- Širina: 15 cm



Datum izdaje: 2025-09-17
Različica: 0.170

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com