

PHILIPS

Reflektor 50 W
PAR16 GU10, 2-krat

Smart LED

Pametna sijalka z možnostjo
zatemnitve

Do 345 lumnov

Preprosto priključite in
uporabljajte

Upravljanje z aplikacijo ali
glasom



8720169296763



Pametna svetila za vsakodnevno življenje

Osvetlite svoje udobje in dobro počutje! Ti pametni reflektorji imajo standardno obliko GU10, ki jo poznate in obožujete, njihove leče iz pravega stekla pa dodajo pridih elegance. In ponujajo vam nekaj, kar je vse prej kot standardno: nastavljivo belo svetlobo za vse vaše potrebe in razpoloženja. Načrtujte hladno belo svetlobo, ko morate opraviti stvari, ali udobno toplo belo svetlobo, ko se želite sprostiti – karkoli vam omogoča najboljše in najudobnejše življenje doma. Vse to in še nadzor prek glasu, daljinskega upravljalnika WiZ ali aplikacije WiZ, ne glede na to, ali ste doma ali zdoma. Reflektorji Philips Smart GU10 se povežejo z vašim obstoječim omrežjem Wi-Fi, dodatna strojna oprema, povezovanje v omrežje ali nastavitve niso potrebni.

Enostavna namestitev

- Enostavno priključite in uporabljajte

Pametno upravljanje

- Upravljajte kjerkoli z vašim pametnim telefonom

Pametne funkcije

- Samodejno upravljanje svetil z urniki
- Samodejno upravljajte svetila. Deluje z vsemi izdelki Connected by WiZ.

Načini osvetlitve

- Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve
- Hladna bela svetloba

Zasnova

- Enakomerna porazdelitev svetlobe

Značilnosti

Enostavno priključite in uporabljajte



WiZ deluje z obstoječim brezžičnim usmerjevalnikom, tako da ne potrebujete dodatnega prehoda. Priključite novo svetilo, prenesite aplikacijo WiZ in že ste pripravljeni na uporabo.

Svetila upravljajte kjerkoli



S pametnim telefonom upravljajte svetila WiZ od koder koli. Ni vam treba skrbeti, če ste pred odhodom od doma pustili luči prižgane. Aplikacija WiZ je na voljo za iOS in Android.

Samodejno upravljanje svetil z urniki

Uporabite samodejno upravljanje svetil, ki ustreza vašim dnevnim in tedenskim rutinam. Načrtujte vklop svetil ob trenutku, ko prispete domov, in jih ugasnite, ko jih ne potrebujete.

Samodejno upravljanje luči



Nastavite lahko vklop ali izklop svetil ali spremenite način osvetlitve glede na zaznavanje gibanja. Deluje z vsemi izdelki Connected by WiZ.

Milijoni barv in dinamični načini osvetlitve



Izberite iz palete milijonov barv, da v svojem domu ustvarite neverjetno vzdušje. Uživajte v prefinjenih razlikah, ki zaradi dinamičnih svetlobnih učinkov zasijejo v vašem okolju.

Hladna bela svetloba



Popestrite svoj dom s poživljajočo hladno belo svetlobo. Pametno svetilo, ki se preprosto prilagodi vašim vsakodnevnim aktivnostim.

Enakomerna porazdelitev svetlobe



Poskrbite za enakomerno osvetljen prostor s tem svetilom, ki svojo mehko, a močno svetlobo enakomerno porazdeli po prostoru.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: PAR16
- Vtičnica: GU10
- Vrsta stekla: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Da
- Premaz sijalke: Prozorna

Dimenzije sijalke

- Teža: 0,05 kg

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): ≥90
- Barvna temperatura: 2200–6500 K
- Svetla barva kategorije: Barvna
- Nazivni svetlobni tok: 345 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 73 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 40 mA

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169296763
- EOC: 872016929676300
- Ime izdelka: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 2PF/6

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.48
- Napetost: AC 220–240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 50 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F
- Poraba energije: 4,7 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 55 mm
- Celotna dolžina: 55 mm
- Skupna širina: 50 mm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000
- Nazivni svetlobni tok: 345 lm
- Nazivna najvišja intenzivnost: 550 cd
- Nazivna moč: 4.7 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60
- Registrska številka za EPREL: 1877832
- Referenca za merjenje toka: Narrow Cone

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- WiFi: Wireless G
- Določeno obdobje podpore: Minimum of 60 months after introduction date
- Največje število dodatkov: 9999
- Komunikacijski protokol: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169296763
- Neto teža: 0,1 kg
- Bruto teža: 0,15 kg
- Višina: 16 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 10,5 cm



Datum izdaje: 2025-09-13
Različica: 0.140

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com