

# PHILIPS

Stropni/stenski  
reflektor Idris

Stropni/stenski reflektorji

Brez sijalke

Črna in medenina

ClickFix; vodoodporna



8720169299177



## Elegantna svetilka, zasnovana za vašo kopalnico

V svoj dom vključite ta praktični Philipsov reflektor. Izberite sijalko LED Philips GU10, ki se bo podala k vašemu slogu in zagotovila visokokakovostno in dolgotrajno svetlobo. Zaradi odpornosti na vlago z ravno zaščito IP44 je odlična izbira za elegantno dopolnitev vaše kopalnice.

### **Enostavna uporaba**

- Nastavljiva glava reflektorja
- Sijalka ni priložena

### **Enostavna namestitev**

- Enostavna montaža ClickFix

### **Preprosta uporaba**

- Svetilo je kot nalašč za namestitev na steno ali strop in vam daje možnost, da videz prilagodite svoji notranji opreми.

### **Varnost**

- Odpornost na vlago

### **Material in končna obdelava**

- Visokokakovosten material

# Značilnosti

## Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

## Sijalka ni priložena

Svetilu sijalka ni priložena, zato lahko izberete vir svetilnosti, ki najbolj ustreza prostoru in vašemu okusu. Z izbiro Philipsove sijalke LED boste zagotovili visoko kakovost vira svetilnosti z dolgo življenjsko dobo.

## Enostavna montaža ClickFix




Namestite svoj reflektor enostavno in sami. Zahvaljujoč sistemu ClickFixu ne potrebujete dodatnega para rok. Preprosto namestite nosilec na strop, povežite žice, nato pa kliknite in pritrdite svetilko v enem koraku.

## Prilagodljiv stenski ali stropni nosilec Odpornost na vlago

Odpornost na vlago pomeni, da lahko ta izdelek brez težav uporabljate v kopalnicah, kuhinjah, na balkonih in v drugih prostorih, kjer je lahko prisotna vlaga.

## Visokokakovosten material



Trajen in privlačen kovinski material za privlačno in dolgotrajno naložbo.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

## Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina

## Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Namestitev click!FIX: Da
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

## Svetlobne značilnosti

- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

## Razno

- Posebej zasnovano za: Kopalnica, Dvorana
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropni/stenski reflektorji
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: ClickFix, Vodoodporna

## Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 50 mA

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,265 kg
- Skupna višina: 80 mm
- Celotna dolžina: 110 mm
- Skupna širina: 100 mm

#### Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

#### Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Največja moč nadomestne sijalke: 5
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Število svetlobnih virov: 1

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169299177
- Neto teža: 0,27 kg
- Bruto teža: 0,31 kg
- Višina: 10,2 cm
- Dolžina: 12 cm
- Širina: 13 cm



Datum izdaje: 2025-09-13  
Različica: 0.169

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)