

PHILIPS


Stenska svetilka
Rover

Stenske svetilke

2700 K

Medenina

ClickFix; vodoodporna



8720169299375



Elegantna svetilka za osvetlitev ogledala LED za močno osvetlitev vaše kopalnice

Philips ponuja svetilke za ogledala, ki izpolnjujejo vse potrebe v zvezi z razsvetljavo za kopalnice. Naše svetilke za ogledala so zasnovane za vlažne razmere in imajo zaščito pred pršenjem vode. Svetilke LED oddajajo toplo svetlobo mehko bele barve, ki je prijazna očem. Namestitev opravite v štirih preprostih korakih s Philipsovimi patentiranim sistemom za namestitev ClickFix. Svetilke so izdelane iz trpežnih materialov, izbranih za dolgo življenjsko dobo in lep videz.

Enostavna namestitev

- Enostavna montaža ClickFix

Ujemanje z notranjim slogom

- popolnoma usklajeno z drugimi kopalniškimi lučmi Philips

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 25.000 ur



Visokokakovostna svetloba poskrbi za dobro počutje v kopalnici

- Dobra osvetlitev je ključna v kopalnici

Visokokakovostna svetloba

- EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Varnost

- Odpornost na vlago

Trpežnost

- Dolgotrajna kakovost, tudi po več letih

Značilnosti

Enostavna montaža ClickFix

Namestitev v štirih preprostih korakih s patentiranim Philipsovim sistemom namestitve ClickFix. Namestite reflektor enostavno in popolnoma sami. Preprosto namestite nosilec na strop, povežite žice, nato pa kliknite in pritrdite svetilko v enem koraku.

Obsežen portfelj razsvetljave za kopalnice

Philips ponuja svetilke za ogledala in stropne svetilke, ki izpolnjujejo vse potrebe v zvezi z razsvetljavo za kopalnice.

Dolga življenjska doba do 25.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna svetilka LED traja do 25.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste doma uživali v popolnem svetlobnem vzdušju.

Dobra osvetlitev je ključna

Dobra osvetlitev omogoča, da se lahko lepo vidite v ogledalu, zato je v vsaki svetilki kakovosten vir svetlobe, ki omogoča samozavestno urejanje. Serija svetilk za kopalnico vsebuje najnovejšo energijsko varčno tehnologijo, ki zagotavlja kakovostno in nežno svetlobo.

EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči



Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadar koli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnitvijo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). To Philipsovo svetilo LED ne poskrbi le za udobno svetlobo, ampak ostane takšno skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavlja dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo.

Odpornost na vlago

Odpornost na vlago pomeni, da lahko ta izdelek brez težav uporabljate v kopalnicah, kuhinjah, na balkonih in v drugih prostorih, kjer je lahko prisotna vlaga.

Trpežne in dolgotrajne

Svetilke so izdelane iz trpežnih materialov, izbranih za dolgo življenjsko dobo in čudovit videz. Ustvarjene za dolgotrajno delovanje. Namestite jo in pozabite nanjo do konca njene dolge življenjske dobe – brez težav za zamenjavo. Visokokakovostni materiali so prestali teste UV-sevanja, visokih temperatur in drugih preskusov vzdržljivosti, ki zagotavljajo trajnost

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Medenina
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 25.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Namestitev click!FIX: Da
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 2
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 146 lm/W

Razno

- Posebej zasnovano za: Kopalnica, Dvorana
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: ClickFix, Vodoodporna

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 37 mA

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Poraba energije: 5

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,29 kg
- Skupna višina: 70 mm
- Celotna dolžina: 440 mm
- Skupna širina: 50 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 730
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: D
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169299375
- Neto teža: 0,28 kg
- Bruto teža: 0,36 kg
- Višina: 46 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 9 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.295

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com