

PHILIPS

Stropni/stenski
reflektor Sleet 2 x

Stropni/stenski reflektorji

Brez sijalke

Črna

ClickFix



8720169299597



Visokokakovostna svetilka, oblikovana za kateri koli svetlobni učinek

V svoj dom vključite ta praktični Philipsov reflektor. Izberite sijalko LED Philips E14, ki se bo podala k vašemu slogu in zagotovila visokokakovostno in dolgotrajno svetlobo.

Enostavna uporaba

- Nastavljiva glava reflektorja
- Sijalka ni priložena

Enostavna namestitev

- Enostavna montaža ClickFix

Preprosta uporaba

- Svetilo je kot nalašč za namestitev na steno ali strop in vam daje možnost, da videz prilagodite svoji notranji opreми.

Material in končna obdelava

- Visokokakovosten material

Značilnosti

Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

Sijalka ni priložena

Svetilu sijalka ni priložena, zato lahko izberete vir svetilnosti, ki najbolj ustreza prostoru in vašemu okusu. Z izbiro Philipsove sijalke LED boste zagotovili visoko kakovost vira svetilnosti z dolgo življenjsko dobo.

Enostavna montaža ClickFix



Namestite svoj reflektor enostavno in sami. Zahvaljujoč sistemu ClickFixu ne potrebujete dodatnega para rok. Preprosto namestite nosilec na strop, povežite žice, nato pa kliknite in pritrdite svetilko v enem koraku.

Prilagodljiv stenski ali stropni nosilec Visokokakovosten material



Trajen in privlačen kovinski material za privlačno in dolgotrajno naložbo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina, Steklo

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Namestitev click!FIX: Da
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Jedilnica, Garaža, Hodnik, Kuhinja, Dnevna soba
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropni/stenski reflektorji
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: ClickFix

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 230 mA

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,616 kg
- Višina: 13 cm
- Dolžina: 26 cm
- Širina: 12 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Ne
- Pritrditev/vznožek: E14
- Največja moč nadomestne sijalke: 25 W
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I
- Število svetlobnih virov: 2

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169299597
- Neto teža: 0,62 kg
- Bruto teža: 0,71 kg
- Višina: 25 cm
- Dolžina: 12 cm
- Širina: 15,4 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.224

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com