

PHILIPS

Reflektor 60 W R7S
R7S

LED

3000 K

950 lm

15000h



8720169301894



Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Inovativna linearna LED-svetilka je popoln nadomestek za halogenske svetilke R7S in je hkrati tudi veliko bolj varčna.

Visokokakovostna svetloba

- Hladna, živahna svetloba

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri linearnih halogenskih žarnicah

Izberite sonaravno rešitev

- Do 80 % prihranek energije

Značilnosti

3500 K [sijalke LED]



Ta sijalka ima barvno temperaturo 3500 K in oddaja hladno, poživljajočo svetlobo, s katero lahko ustvarite prijetno vzdušje za druženje s prijatelji ali umirjeno okolje za uživanje ob branju knjige.

Nadomešča linearne halogenske žarnice



Linearna cevna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij, ki poskrbi za moderno osvetlitev, je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske linearne žarnice.

Do 80 % prihranek energije



Uživajte v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost svetlobe. Če zamenjate svoje obstoječe sijalke z žarilno nitko ali halogenske sijalke, energetske stroške takoj zmanjšate za več kot 80 %.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena reflektorska
- Vtičnica: R7s
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Clear Plastic

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 300 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K
- Nazivni svetlobni tok: 950 lm
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 135 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169301894
- EOC: 872016930189400
- Ime izdelka: LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): D
- Poraba energije: 7 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 78 mm
- Celotna dolžina: 78 mm
- Skupna širina: 28 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL:
1932586

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169301894
- Neto teža: 0,04 kg
- Bruto teža: 0,06 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-09-20
Različica: 0.264

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com