

PHILIPS

Reflektor 100 W R7S
R7S

LED

3000

1521 lm

15000



8720169301979



Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Inovativna linearna LED-svetilka je popoln nadomestek za halogenske svetilke R7S in je hkrati tudi veliko bolj varčna.

Visokokakovostna svetloba

- Hladna, živahna svetloba

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri linearnih halogenskih žarnicah

Izberite sonaravno rešitev

- Do 80 % prihranek energije

Značilnosti

3500 K [sijalke LED]



Ta sijalka ima barvno temperaturo 3500 K in oddaja hladno, poživljajočo svetlobo, s katero lahko ustvarite prijetno vzdušje za druženje s prijatelji ali umirjeno okolje za uživanje ob branju knjige.

Nadomešča linearne halogenske žarnice



Linearna cevna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij, ki poskrbi za moderno osvetlitev, je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske linearne žarnice.

Do 80 % prihranek energije



Uživajte v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost svetlobe. Če zamenjate svoje obstoječe sijalke z žarilno nitko ali halogenske sijalke, energetske stroške takoj zmanjšate za več kot 80 %.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena reflektorska
- Vtičnica: R7s
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Clear Plastic

Dimenzije sijalke

- Višina: 7,8 cm
- Širina: 2,8 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 300 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K
- Nazivni svetlobni tok: 1521 lm

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 132 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169301979
- EOC: 872016930197900
- Ime izdelka: LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 11,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 100 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): E

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 7,8 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL:
1880096

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169301979
- Neto teža: 0,07 kg
- Bruto teža: 0,08 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-05-09
Različica: 0.216

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com