

# PHILIPS

Sijalka 60 W A60  
E27, 2-krat

Smart LED

Nastavljiva bela pametna sijalka

Do 806 lumnov

Preprosto priključite in  
uporabljajte

Upravljanje z aplikacijo ali  
glasom



8720169303034



## Pametna svetila za vsakodnevno življenje

Philipsove sijalke LED oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno obliko idealno nadomešča motne tradicionalne sijalke.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: A60
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: Pametna sijalka Wi-Fi
- Vrsta stekla: Motno
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Brežžična zatemnitev

## Dimenzije sijalke

- Višina: 11,1 cm
- Teža: 0,05 kg
- Širina: 6 cm

## Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 25 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 25.000 h

## Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700–6500 K
- Svetla barva kategorije: Nastavljiva bela
- Nazivni svetlobni tok: 806 lm
- Čas vklopa: <0,5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: Takojšnja polna svetloba

## Razno

- Udobje oči: Da

## Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 65 mA
- Učinkovitost: 100 lm/W

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169303034
- EOC: 872016930303400
- Ime izdelka: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

## Poraba energije

- Koefficient moči: 0.5
- Napetost: AC 220–240 V
- Moč: 8 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

## Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 11,1 cm

## Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 25.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 806 lm
- Nazivna moč: 8 W

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1877820
- Referenca za merjenje toka: Sphere

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169303034
- Neto teža: 0,1 kg
- Bruto teža: 0,2 kg
- Višina: 16 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 14 cm



Datum izdaje: 2025-03-11  
Različica: 0.166

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)