

PHILIPS

Ultra učinkovita vgradna
svetilka Diamond Cut

Ultra učinkovita

3000 K

Bela

8720169308084



Ultra učinkovita navzdol usmerjena svetilka zagotavlja najbolj energijsko varčno rešitev

Philips je razvil ultra učinkovito navzdol usmerjeno svetilko, ki z novo tehnologijo omogoča zmanjšanje emisij ogljika, manjšo porabo materialov in manjšo porabo energije. Z neverjetno življenjsko dobo 50.000 ur zdrži več kot 3-krat dlje časa od enakovrednih Philipsovih navzdol usmerjenih svetilk LED in porabi le pičlih 50 % energije. Rešitev, ki jo potrebujemo za bolj trajnostno življenje.

Varčne svetlobne rešitve

- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Svetlobni učinek

- Visokokakovosten razpršilnik Mehka svetloba z enakomerno porazdelitvijo

Material in končna obdelava

- Visokokakovosten kovinski material


Značilnosti

5-letna garancija za sistem LED




Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Visokokakovosten razpršilnik Mehka svetloba z enakomerno porazdelitvijo



Ta visokokakovosten razpršilnik mehko svetlobo enakomerno razporedi po vaših prostorih.

Visokokakovosten kovinski material



Trajen in privlačen kovinski material z vzdržljivo končno obdelavo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 25.000
- Nominalna življenjska doba: 50.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Skladnost barv: 5 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Vgradne svetilke
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 22 mA
- Učinkovitost: 155 lm/W

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.35
- Moč: 2 W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,08 kg
- Višina: 5 cm
- Dolžina: 9 cm
- Dolžina vgradnega dela: 0 mm
- Širina: 9 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Premer: 90 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 310
- Barva svetlobe: 3000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169308084
- Neto teža: 0,08 kg
- Bruto teža: 0,11 kg
- Višina: 10,8 cm
- Dolžina: 10,8 cm
- Širina: 5,6 cm



Datum izdaje: 2025-05-24
Različica: 0.175

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com