PHILIPS

Svetlobni trak 15 m RGB

Svetlobni trakovi

RGB

Bela

Možnost zatemnitve; RGB

8720169322530

Vrhunska svetloba in slog

Spremenite osvetlitev tako, da bo ustrezala vašim potrebam.

Ambientalni svetlobni učinek

- Način ambientalne svetlobe

Značilnosti

Način ambientalne svetlobe

Ustvarite prijetno in intimno vzdušje z načinom ambientalne svetlobe.

Specifikacije

Značilnosti sijalke
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Možnost zatemnitve: Da

Zasnova in izdelava
- Barva: Bela
- Material: Plastika

Trpežnost
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja
- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Stikalo za vklop/izklop na kablu: Da
- Napajalni adapter je priložen: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Da

Svetlobne značilnosti
- Indeks prikaza barv (CRI): >60
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 2

Svetlobna veriga/svetlobni trak
- Možnost razširitev: Ne

Razno
- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Prostor za zabavo, Dvorana
- Slog: Sodobno
- Tip: Svetlobni trakovi
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, 16 mil. barv

Druge značilnosti
- Tok v sijalki: 120 mA

Poraba energije
- Koeficient moči: 0.7

Dimenzije in teža izdelka
- Neto teža: 0,28 kg
- Skupna višina: 2,1 mm
- Celotna dolžina: 15.000 mm
- Skupna širina: 10 mm

Vzdrževanje
- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: -
- Barva svetlobe: RGB
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano

Dimenzije in teža embalaže
- EAN/UPC – izdelek: 8720169322530
- Neto teža: 0,45 kg
- Bruto teža: 0,6 kg
- Višina: 18,7 cm
- Dolžina: 8,2 cm
- Širina: 18,9 cm

8720169322530

Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.171

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com