

# PHILIPS

Sijalka 75 W A60  
E27

LED

2700 K

1055 lm

15000h



8720169324190



## Uživajte v topli beli svetlobi sijalke LED

Philipsove sijalke LED oddajajo lepo, toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo takojšnje, znatne prihranke pri energiji. Ker ima čisto in elegantno obliko, je ta sijalka popolna zamenjava za vaše motne tradicionalne sijalke.

### Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

### Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

### Izberite sonaravno rešitev

- Sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let

# Značilnosti

## Izdelano za udobje vaših oči



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

## Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko



Sodobna, energijsko varčna standardna LED-sijalka z lepo oblikovano zasnovo in znanimi dimenzijami. Popolna trajnostna zamenjava za tradicionalne standardne sijalke z žarilno nitko. Brad, ponovno preglej to kopijo za vse. Ni v redu.

## Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur



Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne

## Dimenzije sijalke

- Višina: 10,9 cm
- Širina: 6 cm

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 150 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 1055 lm

## Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

## Druge značilnosti

- Učinkovitost: 111 lm/W

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169324190
- EOC: 872016932419000
- Ime izdelka: LED 75W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

## Poraba energije

- Koeficient moči: 0.6
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 9,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 75 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): E

8720169324190

#### Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,9 cm

#### Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1930252

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169324190
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-03-19  
Različica: 0.198

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)