

PHILIPS


Stenske svetilke
Valor 4,3 W

Ultra učinkovita


2700 K

Antracit

Vodoodporna



8720169351257



Naša najbolj energetske učinkovita svetila LED doslej.

Ultra učinkovita zunanja svetila Philips Valor temeljijo na revolucionarni novi tehnologiji, ki omogoča zmanjšanje emisij ogljika, manjšo porabo materialov in manjšo porabo energije. Zaradi neverjetne življenjske dobe 50.000 ur zdržijo ta svetila več kot dvakrat dlje od enakovrednih Philipsovih zunanjih svetil LED, pri čemer porabijo kar 50 % manj energije – ravno to je potrebno za bolj trajnosten planet.

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 50.000 ur
- Ultra učinkovita

Napredna LED-osvetlitev

- 5-letna garancija za sistem LED

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna
- Vzdržljiva zasnova s premazom PowerShield

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Posebne značilnosti

- Učinek dvosmerne svetlobe

Visokokakovostna svetloba

- Topla bela svetloba – 2700 K


Značilnosti

Dolga življenjska doba do 50.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 50.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

Ultra učinkovita



Porabi vsaj 50 % manj energije v primerjavi z enakovrednimi Philipsovimi standardnimi sijalkami LED.

5-letna garancija za sistem LED




Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilo Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED (modul LED in pogonska enota).

Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna



Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

Vzdržljiva zasnova



Zaščitena s premazom PowerShieldDa bodo vaša zunanja svetila v odličnem stanju, uporabljamo visokokakovostni praškasti premaz, ki ga napaja Interpon, blagovna znamka družbe AkzoNobel. Bolj trdna kot običajne barve ščiti pred bledenjem, praskami, vdolbinami in rjo ter zagotavlja dolgotrajno lepoto in učinkovitost.

IP44 – odporno na vremenske pogoje




Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Učinek dvosmerne svetlobe

To zunanje svetilo Philips s svojim učinkom dvosmerne svetlobe ustvari popolno vzdušje na vašem vrtu ali terasi.

Topla bela svetloba – 2700 K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja toplo in sproščujočo belo svetlobo z 2700 K.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Kovina

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 50.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Da
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja: Ne
- Sončna energija: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Poraba energije

- Poraba energije: 4,3

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,51 kg
- Skupna višina: 180 mm
- Celotna dolžina: 180 mm
- Skupna širina: 60 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 800
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: B
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Da

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169351257
- Neto teža: 0,51 kg
- Bruto teža: 0,56 kg
- Višina: 19,5 cm
- Dolžina: 7,5 cm
- Širina: 19,5 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.283

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com